



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H PG CCE

EUROPA 2, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 830 barwa ciepłobiała, Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF), Szyba ochronna, Przewód CEE m z wtyczką 3-biegunową CEE 7

Europa 2 to oprawa do wbudowania typu 'downlight' na kompaktowe świetlówki PL-C, z wysoce wydajną optyką oraz automatycznym zatraskami montażowymi umożliwiającymi szybki i prosty montaż. Oprawy te są dostępne w trzech formatach i mogą być wyposażone w pryzmatyczny panel kontroli światła, klosz opalizowany, przezroczysty panel przedni lub raster kontroli oślnienia. Dostępne w zestawach gotowych do montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Osprzęt	HF-H [Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF)]
Rodzina produktów	FBS120 [EUROPA 2]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	830 barwa ciepłobiała
Typ optyki	-

Typ klosza	Szyba ochronna
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	26 W
Połączenie	-
Przewód	Przewód CEE m z wtyczką 3-biegunową CEE 7
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP44 [Ochrona przed przewodami, bryzgodoporne]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania Nie dotyczy	
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H PG CCE
Pełna nazwa produktu	FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H PG CCE
Full EOC	871829108609300
Kod zamówienia	08609300

Materiał Nr (12NC)	910500451732
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291086093
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291086093

Rysunki techniczne

