



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H P CCE

TurnRound Projector, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF), Refraktor pryzmatyczny, Przewód CEE m z wtyczką 3-biegunową CEE 7

Europa 2 to oprawa do wbudowania typu 'downlight' na kompaktowe świetlówki PL-C, z wysoce wydajną optyką oraz automatycznym zatraskami montażowymi umożliwiającymi szybki i prosty montaż. Oprawy te są dostępne w trzech formatach i mogą być wyposażone w pryzmatyczny panel kontroli światła, klosz opalizowany, przezroczysty panel przedni lub raster kontroli oślnienia. Dostępne w zestawach gotowych do montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Osprzęt	HF-H [Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF)]
Rodzina produktów	BRG394 [TurnRound Projector]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-

Typ klosza	Refraktor pryzmatyczny
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	26 W
Połączenie	-
Przewód	Przewód CEE m z wtyczką 3-biegunową CEE 7
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H P CCE
Pełna nazwa produktu	FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H P CCE
Full EOC	871829108615400
Kod zamówienia	08615400
Materiał Nr (12NC)	910500451738

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291086154
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291086154

Rysunki techniczne

