



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H PG CW2

EUROPA 2, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 neutrálna biela, Elektronický vysokofrekvenčný predradník v externej skrinke predradníka (vysoká frekvencia), Ochranné sklo, Kábel so zástrčkou kompatibilnou so štandardom Wieland/Adels, 2-pólovou

FBS120 - Europa 2 je pevne vstavané úzkouhlé svietidlo s automatickými upevňovacími svorkami pre kompaktné žiarivky PL-C, s vysokoúčinnou optikou, rýchlou a jednoduchou montážou. Svietidlo je vo vyhotoveniach s prizmatickým, opálovým a čírym krytom alebo krížovou mriežkou. Dodáva sa aj vo verzii pripravej na priamu montáž.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Typ optického krytu	
Kód radu svetelného zdroja	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	Ochranné sklo	
Predradník	HF-H [Elektronický vysokofrekvenčný predradník v externej skrinke predradníka (vysoká frekvencia)]	Prevádzkové a elektrické	
Kód radu produktov	FBS120 [EUROPA 2]	Vstupné napätie	220 až 240 V
Značka CE	Áno	Spotreba	26 W
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	Zapojenie	-
Značka ENEC	Značka ENEC	Kábel	Kábel so zástrčkou kompatibilnou so štandardom Wieland/Adels, 2-pólovou
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	Schválenie a použitie	
Svetelné technické		Krytie IP	IP44 [Ochrana pred dotyk káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
Počet svetelných zdrojov	2	Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela		
Typ optiky	-		

Podmienky použitia

Vhodné pre náhodné prepínanie Nevztahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H PG CW2

Úplný názov produktu FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H PG CW2

Úplný kód produktu 871829108616100

Objednávkový kód 08616100

Č. materiálu (12NC) 910500451739

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8718291086161

Čitateľ – počet balení v krabici 1

EAN/UPC – balenie 8718291086161

Rozmerový obrázok

