



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H PG CW3

TurnRound Projector, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF), Szyba ochronna, Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels 3-biegunową

Europa 2 to oprawa do wbudowania typu 'downlight' na kompaktowe świetłówki PL-C, z wysoce wydajną optyką oraz automatycznym zatraskami montażowymi umożliwiającymi szybki i prosty montaż. Oprawy te są dostępne w trzech formatach i mogą być wyposażone w pryzmatyczny panel kontroli światła, klosz opalizowany, przezroczysty panel przedni lub raster kontroli oślnienia. Dostępne w zestawach gotowych do montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Barwa źródła światła	
Kod rodziny lamp	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	Typ optyki	-
Osprzęt	HF-H [Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF)]	Typ klosza	Szyba ochronna
Rodzina produktów	BRG394 [TurnRound Projector]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Tak	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Zużycie energii	26 W
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Połączenie	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Przewód	Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels 3-biegunową
Dane techniczne oświetlenia			
Liczba źródeł światła	2		

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP44 [Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H PG CW3

Pełna nazwa produktu	FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H PG CW3
Full EOC	871829108617800
Kod zamówienia	08617800
Materiał Nr (12NC)	910500451740
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291086178
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291086178

Rysunki techniczne

