



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/830 PSU MDU WH

CoreLine Wall-mounted, LED Module, system flux 500 lm, 830 barwa ciepło-biała, Zasilacz z regulacją, Czujnik wykrywania ruchu, Biel

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe moduły LED CoreLine do montażu naściennego mogą zastępować tradycyjne oprawy naściennne z kompaktowymi świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne		Rodzina produktów	
Kod rodziny lamp	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]	Lighting Technology	LED
Wymienne źródło światła	Nie	Tier	Wydajność
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Sterownik wbudowany	Czujnik wykrywania ruchu
W zestawie sterownik	Tak	Znak CE	Tak
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	Okres gwarancji	3 + 2 lata w przypadku rejestracji
		Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
		Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
		Test rozżarzonego drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
		Zgodność z normą UE RoHS	Tak

CoreLine Wall-mounted

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	500 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	63 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła oprawy	180°

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	4 A
Czas rozruchu	0,37 ms
Zużycie energii	8 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.95
Połączenie	Szybkoszłączka i odciążka
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	30

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do +25°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformator	Zasilacz z regulacją
Interfejs sterowania	Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Materiały kompozytowe
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan

Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Poliamid
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	298 mm
Całkowita szerokość	176 mm
Całkowita wysokość	85 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	85 x 176 x 298 mm


Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporność na akty wandalizmu]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	WL121V LED5S/830 PSU MDU WH
Pełna nazwa produktu	WL121V LED5S/830 PSU MDU WH
Full EOC	871869624288900
Kod zamówienia	24288900
Materiał Nr (12NC)	910500454789
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696240915
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696242889

Rysunki techniczne



CoreLine Wall-mounted

