



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/840 PSU MDU WH

CoreLine Wall-mounted, LED Module, system flux 500 lm, 840 neutrální bílá, Napájecí zdroj, regulační, Jednotka pro detekci pohybu, Bílá

Nástěnná svítidla CoreLine skvěle ukazují přednosti řady CoreLine – jsou inovativní, vysoce kvalitní a jejich montáž je snadná. Je to přisazené svítidlo kruhového tvaru vhodné pro montáž na strop i stěnu. Lze ho snadno použít v prostorech s pohybem osob, jako jsou chodby a schodiště. Moderní nenápadný design v kombinaci s homogenním vyzařováním světla zaručují, že svítidlo působí vhodně ve většině architektur. Montáž CoreLine WL140V je rychlá a jednoduchá díky zasunovacím konektorům. V této řadě jsou k dispozici také svítidla kompatibilní se systémem InterAct s integrovanými prvky bezdrátové komunikace, která lze používat s bránami, senzory a softwarem InterAct.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Kód řady svítidel	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]	mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Kód produktové řady	WL121V [CoreLine Wall-mounted]
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka	Lighting Technology	LED
Včetně předřadníku	Ano	Vrstva	Výkon
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku	Vestavěné ovládání	Jednotka pro detekci pohybu
		Značka CE	Ano
		Záruční lhůta	3 roky + 2 roky po registraci
		Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
		Značka ENEC	Značka ENEC

CoreLine Wall-mounted

Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelné technické

Světelný tok	500 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	63 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Symetrické
Divergence světelného paprsku svítidla	180°

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	4 A
Doba náběhového proudu	0,37 ms
Spotřeba energie	8 W
Účinník (zlomek)	0.95
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	30

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	0 až +25 °C
------------------------	-------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj, regulační
Ovládací rozhraní	Senzorové stmívání
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Kompozitní materiály
Materiál reflektoru	-

Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Polyamid
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	298 mm
Celková šířka	176 mm
Celková výška	85 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	85 x 176 x 298 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J odolná vůči vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH
Celý název výrobku	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH
Full EOC	871869624290200
Objednací kód	24290200
Číslo materiálu (12NC)	910500454791
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696240939
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696242902

CoreLine Wall-mounted

Rozměrové výkresy

