



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/840 PSU MDU WH

CoreLine Wall-mounted, LED Module, system flux 500 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed, regulering, Bevægelsesdetektionsenhed, Hvid

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartede lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Produkt data

Generelle oplysninger		
Kode for lampeserie	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]	repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Udskiftelig lyskilde	Nej	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	
Driver inkluderet	Ja	
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor	
Produktsæriekode	WL121V [CoreLine Wall-mounted]	
Lighting Technology	LED	
Plan	ydelse	
Indbygget lysstyringssystem	Bevægelsesdetektionsenhed	
CE-mærke	Ja	
Garantiperiode	3 år + 2 år ved tilmelding	
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	
ENEC-mærke	ENEC-mærke	

CoreLine Wall-mounted

Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	500 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	63 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskilde farve	840 Neutral hvid
Optiktype	Symmetrisk
Lampens lysstrålespedning	180°

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	4 A
Starttid	0,37 ms
Strømforbrug	8 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	30

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +25 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering
Kontrolgrænseflade	Sensorbaseret dæmpning
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Kompositmaterialer
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat

Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	298 mm
Samlet bredde	176 mm
Samlet højde	85 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	85 x 176 x 298 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreprodukt navn	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH
Det fulde produkt navn	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH
Full EOC	871869624290200
Ordrekode	24290200
Materialenr. (12NC)	910500454791
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696240939
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696242902

Målskitse



CoreLine Wall-mounted

