



CoreLine Wall-mounted

WL121V LED5S/840 PSU MDU WH

CoreLine Wall-mounted, LED Module, system flux 500 lm, 840 neutralvit, Nätaggregat, reglerande, Rörelsedetektor, Vit

CoreLine Vägghmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lätthanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Utbytbar ljuskälla	Nej	Produktfamiljskod	WL121V [CoreLine Wall-mounted]
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	Värdetrappa	Prestanda
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	Inbyggd styrning	Rörelsedetektor
		CE-märkning	Ja
		Garantitid	3 år + 2 år vid registrering
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja

CoreLine Wall-mounted

Ljusteknik	
Ljusflöde	500 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	63 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Symmetrisk (S)
Armaturens ljusstrålefördelning	180°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	4 A
Ingåendetid	0,37 ms
Effektförbrukning	8 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	–
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	30

Temperatur

Omgivningstemperatur	0 till +25 °C
----------------------	---------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, reglerande
Styrgränssnitt	Sensorbaserad dimring
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Sammansatta material
Material i reflektor	–
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat

Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	298 mm
Total bredd	176 mm
Total höjd	85 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	85 x 176 x 298 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH
Fullständigt produktnamn	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH
Full EOC	871869624290200
Beställningsnummer	24290200
Materialnummer (12NC)	910500454791
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696240939
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696242902

Måttskiss



CoreLine Wall-mounted

