



# CoreLine Wall-mounted

## WL120V LED12S/830 PSU EL3 GR

CoreLine Wall-mounted, LED module, system flux 1200 lm, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Nødbelysning, 3 timers varighed, Grå

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartet lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

### Produkt data

| Generelle oplysninger    |                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Kode for lampeserie      | LED12S [LED module, system flux 1200 lm]                                                                                                                                                                                                  |                             | middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.   |
| Udskiftelig lyskilde     | Nej                                                                                                                                                                                                                                       | Produktseriekode            | WL120V [CoreLine Wall-mounted]                  |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed                                                                                                                                                                                                                                   | Lighting Technology         | LED                                             |
| Driver inkluderet        | Ja                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                        | ydelse                                          |
| Bemærkninger             | *-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for | Indbygget lysstyringssystem | -                                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                           | CE-mærke                    | Ja                                              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                           | Garantiperiode              | 3 år + 2 år ved tilmelding                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                           | Mærke for brændbarhed       | Til montering på normalt antændelige overflader |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                           | ENEC-mærke                  | ENEC-mærke                                      |

## CoreLine Wall-mounted

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Glødetrådtest              | Temperatur 850 °C, varighed 30 s |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja                               |

### Lysteknisk

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Lysstrøm                          | 1.200 lm      |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K        |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 67 lm/W       |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 80            |
| Lyskildens spredningsvinkel       | 120 °         |
| Lyskildefarve                     | 830 Varm hvid |
| Optiktype                         | Symmetrisk    |
| Lampens lysstrålespedning         | 180°          |

### Drift og el

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Indgangsspænding                      | 220 til 240 V                  |
| Linjefrekvens                         | 50 to 60 Hz                    |
| Startstrøm                            | 22 A                           |
| Starttid                              | 0,32 ms                        |
| Strømforbrug                          | 18 W                           |
| Effektfaktor (brøk)                   | 0.95                           |
| Tilslutning                           | Push-in-stik og trækaflastning |
| Kabel                                 | -                              |
| Antal produkter på MCB af 16 A type B | 15                             |

### Temperatur

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivende temperaturområde | 0 til +25 °C |
|----------------------------|--------------|

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dæmpbar                       | Nej                            |
| Driver/strømheder/transformer | Strømforsyningsenhed (Til/Fra) |
| Konstant lysudbytte           | Nej                            |

### Mekanik og armaturhus

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Materiale for lampehus             | Kompositmaterialer |
| Reflektormateriale                 | -                  |
| Optikmateriale                     | Polykarbonat       |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | Polykarbonat       |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Fikseringsmateriale             | Polyamid |
| Farve på armaturhus             | Grå      |
| Optikafskærmning/objektivfinish | Opal     |
| Samlet højde                    | 120 mm   |
| Samlet diameter                 | 344 mm   |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk tæt] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]    |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse I                               |

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Lysstrømtolerance          | +/-10%               |
| Indledende kromaticitet    | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10%               |


### Anvendelsesbetingelser

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C         |
| Maksimalt dæmpningsniveau         | Ikke relevant |
| Velegnet til tilfældigt skift     | Nej           |

### Produktdata

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ordreprodukt navn                                    | WL120V LED12S/830 PSU EL3 GR |
| Det fulde produkt navn                               | WL120V LED12S/830 PSU EL3 GR |
| Full EOC                                             | 871869624291900              |
| Ordrekode                                            | 24291900                     |
| Materialenr. (12NC)                                  | 910500454792                 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                            |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8718696240946                |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1                            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696242919                |

## Målskitse



## CoreLine Wall-mounted

