



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/830 PSU EL3 MDU GR

CoreLine Wall-mounted, LED module, system flux 1200 lm, 830
Lämmin valkoinen, Virtalähde säädettävä, Turvavalaistuksen
kesto 3 tuntia, Liikkeentunnistin, Harmaa

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei		
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö		
Liitäntälaitte mukana	Kyllä		
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja		
		Tuoteperheen koodi	WL120V [CoreLine Wall-mounted]
		Lighting Technology	LED
		Arvoasteikko	Tehokas
		Upotettu ohjaus	Liikkeentunnistin
		CE-merkintä	Kyllä
		Takuuaika	3 vuotta + 2 vuotta rekisteröinnin jälkeen

CoreLine Wall-mounted

Tulenkäyttömerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 200 lm
Vastaava värieläpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeilan hajautus	180°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulolämpötila	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkeäntähtäys	22 A
Kytkeäntähtä	0,32 ms
Virtakulutus	18 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.95
Liitäntä	Jousiliitinkytkentärima ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	15

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	0...+25 °C
----------------------	------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde säädettävä
Ohjausliittymä	Tunnistinpohjainen himmennys
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Komposiittimateriaalit
-------------------	------------------------

Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Polyamidi
Kotelon väri	Harmaa
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	120 mm
Kokonaishalkaisija	344 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojauksen vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	WL120V LED12S/830 PSU EL3 MDU GR
Koko tuotenimi	WL120V LED12S/830 PSU EL3 MDU GR
Full EOC	871869624292600
Tilauskoodi	24292600
Tuotekoodi (12NC)	910500454793
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696240953
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696242926

Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted

