



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/830 PSU EL3 MDU WH

CoreLine Wall-mounted, LED module, system flux 1200 lm, 830 teplá bílá, Napájecí zdroj, regulační, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, Jednotka pro detekci pohybu, Bílá

Nástěnná svítidla CoreLine skvěle ukazují přednosti řady CoreLine – jsou inovativní, vysoce kvalitní a jejich montáž je snadná. Je to přisazené svítidlo kruhového tvaru vhodné pro montáž na strop i stěnu. Lze ho snadno použít v prostorech s pohybem osob, jako jsou chodby a schodiště. Moderní nenápadný design v kombinaci s homogenním vyzařováním světla zaručují, že svítidlo působí vhodně ve většině architektur. Montáž CoreLine WL140V je rychlá a jednoduchá díky zasunovacím konektorům. V této řadě jsou k dispozici také svítidla kompatibilní se systémem InterAct s integrovanými prvky bezdrátové komunikace, která lze používat s bránami, senzory a softwarem InterAct.

Údaje o produktu

Obecné informace		
Kód řady svítidel	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	
Včetně předřadníku	Ano	
Poznámky	* -Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	
Kód produktové řady		WL120V [CoreLine Wall-mounted]
Lighting Technology		LED
Vrstva		Výkon
Vestavěné ovládání		Jednotka pro detekci pohybu
Značka CE		Ano
Záruční lhůta		3 roky + 2 roky po registraci
Značka hořlavosti		Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka ENEC		Značka ENEC

CoreLine Wall-mounted

Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelné technické

Světelný tok	1 200 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Symetrické
Divergence světelného paprsku svítidla	180°

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	22 A
Doba náběhového proudu	0,32 ms
Spotřeba energie	18 W
Účinnost (zlomek)	0.95
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	15

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	0 až +25 °C
------------------------	-------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj, regulační
Ovládací rozhraní	Senzorové stmívání
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Kompozitní materiály
Materiál reflektoru	-

Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Polyamid
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková výška	120 mm
Celkový průměr	344 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J odolná vůči vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednávací název produktu	WL120V LED12S/830 PSU EL3 MDU WH
Celý název výrobku	WL120V LED12S/830 PSU EL3 MDU WH
Full EOC	871869624096000
Objednávací kód	24096000
Číslo materiálu (12NC)	910500454794
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696240960
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696240960

CoreLine Wall-mounted

Rozměrové výkresy

