



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/840 PSU EL3 MDU GR

CoreLine Wall-mounted, LED module, system flux 1200 lm, 840 neutralvit, Nätaggregat, reglerande, Nödbelysning, 3 timmars användning, Rörelsedetektor, Grå

CoreLine Vägghmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lätthanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Utbytbar ljuskälla	Nej	Produktfamiljskod	WL120V [CoreLine Wall-mounted]
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	Värdetrappa	Prestanda
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	Inbyggd styrning	Rörelsedetektor
		CE-märkning	Ja
		Garantitid	3 år + 2 år vid registrering
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödträdtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s

CoreLine Wall-mounted

EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	1 200 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Symmetrisk (S)
Armaturens ljusstrålefördelning	180°
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	0,32 ms
Effektförbrukning	18 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	15
Temperatur	
Omgivningstemperatur	0 till +25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, reglerande
Styrgränssnitt	Sensorbaserad dimring
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Sammansatta material
Material i reflektor	-

Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Grå
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total höjd	120 mm
Total diameter	344 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WL120V LED12S/840 PSU EL3 MDU GR
Fullständigt produktnamn	WL120V LED12S/840 PSU EL3 MDU GR
Full EOC	871869624101100
Beställningsnummer	24101100
Materialnummer (12NC)	910500454799
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696241011
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696241011

Måttskiss



CoreLine Wall-mounted

