



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/840 PSU EL3 MDU WH

CoreLine Wall-mounted, LED module, system flux 1200 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed, regulering, Nødbelysning, 3 timers varighed, Bevægelsesdetektionsenhed, Hvid

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartede lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Produkt data

Generelle oplysninger		
Kode for lampeserie	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Udskiftelig lyskilde	Nej	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	
Driver inkluderet	Ja	
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor	
Produktseriekode	WL120V [CoreLine Wall-mounted]	
Lighting Technology	LED	
Plan	ydelse	
Indbygget lysstyringssystem	Bevægelsesdetektionsenhed	
CE-mærke	Ja	
Garantiperiode	3 år + 2 år ved tilmelding	
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	
ENEC-mærke	ENEC-mærke	

CoreLine Wall-mounted

Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1.200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	67 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Symmetrisk
Lampens lysstrålespedning	180°

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	22 A
Starttid	0,32 ms
Strømforbrug	18 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	15

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +25 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering
Kontrolgrænseflade	Sensorbaseret dæmpning
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Kompositmaterialer
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat

Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	120 mm
Samlet diameter	344 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL120V LED12S/840 PSU EL3 MDU WH
Det fulde produktnavn	WL120V LED12S/840 PSU EL3 MDU WH
Full EOC	871869624102800
Ordrekode	24102800
Materialenr. (12NC)	910500454801
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696241028
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696241028

Målskitse



CoreLine Wall-mounted

