



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED12S/840 PSR MDU WH

CoreLine Wall-mounted, LED module, system flux 1200 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet, regulering, Bevegelsesdeteksjonsenhet, Hvit

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	Innebygd styring	Bevegelsesdeteksjonsenhet
Lyskilden kan byttes ut	Nei	CE-merke	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Garantiperiode	3 + 2 år ved registrering
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Merknader	* – I henhold til Lighting Europas veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	ENEC-merke	ENEC-merke
Produktseriekode	WL120V [CoreLine Wall-mounted]	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Lighting Technology	LED	I samsvar med EU RoHS	Ja
Verditrapp	Effekt	Teknisk belysning	
		Lysytelse	1 200 lm
		Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	67 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

CoreLine Wall-mounted

Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Symmetrisk
Armatur lysstråle spredning	180°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	22 A
Innløpstad	0,32 ms
Effektforbruk	18 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-

Antall produkter på MCB på 16 A type B 15

Temperatur

Omgivelsestemperatur	0 til +25 °C
----------------------	--------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Kontrollgrensesnitt	Sensorbasert dim
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Komposittmaterialer
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal

Total høyde	120 mm
Total diameter	344 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL120V LED12S/840 PSR MDU WH
Fullstendig produktnavn	WL120V LED12S/840 PSR MDU WH
Full EOC	871869624105900
Lokal kodebeskrivelse	3381893
Bestillingskode	24105900
Materialenr. (12NC)	910500454804
Lokal bestillingskode	3381893
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696241059
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696241059

Målskisse



CoreLine Wall-mounted

