



CoreLine Wall-mounted

WL120V LED16S/830 PSU EL3 GR

CoreLine Wall-mounted, LED Module, system flux 1600 lm, 830 varmvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), Nödbelysning, 3 timmars användning, Grå

CoreLine Vägghmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lätthanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED16S [LED Module, system flux 1600 lm]	Produktfamiljskod	WL120V [CoreLine Wall-mounted]
Utbytbar ljuskälla	Nej	Lighting Technology	LED
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Värdetrappa	Prestanda
Driftdon ingår	Ja	Inbyggd styrning	-
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	CE-märkning	Ja
		Garantitid	3 år + 2 år vid registrering
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja

CoreLine Wall-mounted

Ljusteknik	
Ljusflöde	1 600 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Symmetrisk (S)
Armaturens ljusstrålefördelning	180°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	0,32 ms
Effektförbrukning	24 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	–
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	15

Temperatur

Omgivningstemperatur	0 till +25 °C
----------------------	---------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Sammansatta material
Material i reflektor	–
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat

Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Grå
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total höjd	120 mm
Total diameter	344 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WL120V LED16S/830 PSU EL3 GR
Fullständigt produktnamn	WL120V LED16S/830 PSU EL3 GR
Full EOC	871869624106600
Beställningsnummer	24106600
Materialnummer (12NC)	910500454805
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696241066
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696241066

Måttskiss



CoreLine Wall-mounted

