



## GreenSpace

### DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH

150mm + anti-glare ring, LED Module, system flux 1100 lm, 830  
Θερμό λευκό, Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας συμβατή με DC,  
Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, Λευκό RAL  
9003

Οι πελάτες θέλουν να επιτυγχάνουν την ιδανική ισορροπία μεταξύ της αρχικής τους επένδυσης και του κόστους εγκατάστασης σε όλη τη διάρκεια ζωής. Το GreenSpace είναι ένα οικονομικό και οικολογικό σποτ οροφής, που μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση συμβατικών σποτ οροφής CFL σε εφαρμογές γενικού φωτισμού. Διαθέτει την τελευταία τεχνολογία LED, η οποία επιτρέπει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος, ενώ παράγει σταθερή φωτεινή ισχύ, σταθερή πιστότητα χρωμάτων και υψηλή απόδοση χρωμάτων. Η μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος σημαίνει ότι πραγματικά 'το τοποθετείτε και το ξεχνάτε'.

#### Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Κωδικός σειράς λαμπτήρων           | LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]                                                                                                                                                                                                 | διατήρηση της φωτεινής ροής μεταξύ του B50 και για παράδειγμα του B10. Επομένως, η μέση τιμή ωφέλιμης ζωής (B50) αντιπροσωπεύει επίσης την τιμή για το B10. |                                        |
| Βάση-κάλυμμα                       | - [-]                                                                                                                                                                                                                                    | Κωδικός ονομασίας σειράς                                                                                                                                    | DN461B [150mm + anti-glare ring]       |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός         | Όχι                                                                                                                                                                                                                                      | Lighting Technology                                                                                                                                         | LED                                    |
| Αριθμός οργάνων                    | 1 μονάδα                                                                                                                                                                                                                                 | Βαθμίδα                                                                                                                                                     | Προδιαγραφές                           |
| Σύστημα ελέγχου                    | -                                                                                                                                                                                                                                        | Σήμανση CE                                                                                                                                                  | Ναι                                    |
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι                                                                                                                                                                                                                                      | Περίοδος εγγύησης                                                                                                                                           | 5 έτη                                  |
| Παρατηρήσεις                       | *-Σύμφωνα με το έγγραφο καθοδήγησης της Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Αξιολόγηση απόδοσης φωτιστικών με τεχνολογία LED - Ιανουάριος 2018): στατιστικά δεν υπάρχει σχετική διαφορά στη | Σήμανση ευφλεκτότητας                                                                                                                                       | Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Σήμανση ENEC                                                                                                                                                | Σήμανση ENEC                           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση                                                                                                                            | Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s       |

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ                | Ναι                                        |
| <b>Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού</b>               |                                            |
| Φωτεινή ροή                                          | 1.150 lm                                   |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 3000 K                                     |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)            | 104,55 lm/W                                |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                    | 80                                         |
| Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής                          | 120 μοίρα(ες)                              |
| Χρώμα πηγής φωτός                                    | 830 Θερμό λευκό                            |
| Τύπος οπτικού συστήματος                             | Κάτοπτρο υψηλής ανακλαστικότητας           |
| Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού                   | 66°                                        |
| Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης                         | 19                                         |
| <b>Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας</b>         |                                            |
| Τάση εισόδου                                         | 220 έως 240 V                              |
| Line Frequency                                       | 50 to 60 Hz                                |
| Ρεύμα εκκίνησης                                      | 14 A                                       |
| Χρόνος εκκίνησης                                     | 0,24 ms                                    |
| Κατανάλωση ενέργειας                                 | 11 W                                       |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)                          | 0.9                                        |
| Σύνδεση                                              | Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief     |
| Καλώδιο                                              | -                                          |
| Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)                 | 30                                         |
| <b>Θερμοκρασία</b>                                   |                                            |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος                     | +10 έως +40 °C                             |
| <b>Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης</b>     |                                            |
| Με ρύθμιση έντασης                                   | Όχι                                        |
| Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής         | Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας συμβατή με DC |
| Σταθερή απόδοση φωτισμού                             | Όχι                                        |
| <b>Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα</b>             |                                            |
| Υλικό περιβλήματος                                   | Αλουμίνιο                                  |
| Υλικό ανακλαστήρα                                    | Πολυανθρακικό με επικάλυψη αλουμινίου      |
| Υλικό οπτικού συστήματος                             | Πολυανθρακικό                              |
| Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος     | -                                          |
| Fixation material                                    | -                                          |

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Χρώμα περιβλήματος                                                             | Λευκό RAL 9003                    |
| Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος                                      | -                                 |
| Συνολικό ύψος                                                                  | 77 mm                             |
| Συνολική διάμετρος                                                             | 166 mm                            |
| <b>Έγκριση και Εφαρμογή</b>                                                    |                                   |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές                                              | IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]   |
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις                                           | IK02 [0,2 J Τυπικό]               |
| Κατηγορία προστασίας IEC                                                       | Κατηγορία ασφαλείας II            |
| <b>Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)</b>                                         |                                   |
| Ανοχή φωτεινής ροής                                                            | +/-10%                            |
| Αρχική χρωματικότητα                                                           | (0.44, 0.40) SDCM<3               |
| Ανοχή κατανάλωσης ισχύος                                                       | +/-5%                             |
| <b>Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)</b>                       |                                   |
| Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών | 5 %                               |
| Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών            | L90                               |
| Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών           | L80                               |
| <b>Προϋποθέσεις εφαρμογής</b>                                                  |                                   |
| Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tα                                        | 25 °C                             |
| Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off                                          | Ναι                               |
| <b>Στοιχεία προϊόντος</b>                                                      |                                   |
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος                                                    | DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH |
| Πλήρες όνομα προϊόντος                                                         | DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH |
| Full EOC                                                                       | 871869624329900                   |
| Κωδικός παραγγελίας                                                            | 24329900                          |
| Αρ. υλικού (12NC)                                                              | 910500454958                      |
| Τοπικός κωδικός                                                                | DN461BEL83                        |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία                                            | 1                                 |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                                                          | 8718696243299                     |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί                                     | 1                                 |
| EAN/UPC - Κιβώπο                                                               | 8718696243299                     |

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

