



# GreenSpace 2 DN460B/DN461B/ DN470B/DN471B

## DN461B LED11S/830 PSD-E C ELP3 WH

150mm + anti-glare ring, LED Module, system flux 1100 lm, 830 warmwit, Externe voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel, Noodverlichting gedurende 3 uur, Wit RAL 9003

Klanten streven naar de ideale balans tussen hun initiële investering en de kosten van de installatie tijdens zijn levensduur. GreenSpace is een economische en duurzame downlight die gebruikt kan worden ter vervanging van conventionele CFL-downlights in algemene verlichtingstoepassingen. Hij is voorzien van de nieuwste LED-technologie, wat een extreem laag energieverbruik mogelijk maakt, en levert toch een constante lichtopbrengst, stabiele kleurprestaties en een goede kleurweergave. De lange levensduur van het product maakt hem tot een echte 'installeer en vergeet'-oplossing.

### Product gegevens

| Algemene informatie   |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Type lichtbron        | LED11S [LED Module, system flux 1100 lm] |
| Lampvoet              | - [-]                                    |
| Lichtbron vervangbaar | Nee                                      |
| Aantal VSA's          | 1 unit                                   |
| VSA                   | -                                        |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja                                       |

### Opmerkingen:

\*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.

## GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Code productfamilie       | DN461B [150mm + anti-glare ring]               |
| Lamptype                  | LED                                            |
| Waardeschaal              | Best                                           |
| CE-markering              | Ja                                             |
| Garantieperiode           | 5 jaar                                         |
| Brandbaarheidsmarkering   | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| ENEC-markering            | ENEC-markering                                 |
| Gloeidraadtest            | Temperatuur 850 °C, duur 5 s                   |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja                                             |

### Gegevens lichttechniek

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Lichtstroom                          | 1.150 lm              |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 104,55 lm/W           |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 80                    |
| Bundelhoek van lichtbron             | 120 graden            |
| Kleur lichtbron                      | 830 warmwit           |
| Optiektype                           | Hoogglanzende spiegel |
| Bundelspreiding armatuur             | 66°                   |
| Unified Glare Rating (UGR)           | 19                    |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ingangsspanning                         | 220 tot 240 V                     |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz                       |
| Aanloopstroom                           | 16 A                              |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,22 ms                           |
| Energieverbruik                         | 11 W                              |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                               |
| Aansluiting                             | Insteeconnector en trekontlasting |
| Kabel                                   | -                                 |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24                                |

### Operationele temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | +10 tot +40 °C |
|----------------------------|----------------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dimbaar                  | Ja                                                     |
| Driver/VSA               | Externe voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel |
| Bedieningsinterface      | DALI                                                   |
| Constante lichtopbrengst | Nee                                                    |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
|---------------------|-----------|

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Reflectormateriaal               | Polycarbonaat, aluminium coating |
| Materiaal optiek                 | Polycarbonaat                    |
| Materiaal optische lichtkap/lens | -                                |
| Fixation materiaal               | -                                |
| Kleur behuizing                  | Wit RAL 9003                     |
| Afwerking optische lichtkap/lens | -                                |
| Totale hoogte                    | 77 mm                            |
| Totale diameter                  | 166 mm                           |

### Keurmerken en classificaties

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Beschermingsklasse     | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie       | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II              |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10%              |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.44, 0.40) SDCM<3 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-5%               |

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                       | L90 |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur                      | L80 |

### Toepassingsomstandigheden

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Maximaal dimniveau                     | 1%    |
| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Ja    |

### Productgegevens

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | DN461B LED11S/830 PSD-E C ELP3 WH |
| Volledige productnaam            | DN461B LED11S/830 PSD-E C ELP3 WH |
| Full EOC                         | 871869624333600                   |
| Bestelcode                       | 24333600                          |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910500454962                      |
| Lokale code                      | DN461B11S83DELW                   |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                 |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696243336                     |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                 |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696243336                     |

## GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

### Maatschets

