




GreenSpace

DN460B LED11S/840 PSED-E C WH CU5

150mm, LED Module, system flux 1100 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel, ekstern, Forbindelsesenhed, 5 polet, Hvid RAL 9003

GreenSpace er den perfekte LED-downlight-løsning til kunder, der ønsker at finde en ideel balance mellem deres oprindelige investering og installationsomkostningerne over systemets levetiden, samtidig med, at den kan anvendes på flere områder. GreenSpace har den nyeste LED-teknologi, hvilket resulterer i et ekstremt lavt strømforbrug. Dens perfekte udskårne pasform fra 150 til 280 mm gør, at du altid har en LED-downlight, der passer perfekt og ser helt rigtig ud. GreenSpace Downlight er designet med øje for cirkulær økonomi samt optimeret ydeevne og forlænget levetid takket være opgraderingsmuligheder og integrationsmuligheder. Tillader nem tilpasning, genbrug og adskillelse af armaturtur.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]		værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Fod	- [-]	Produktseriekode	DN460B [150mm]
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lighting Technology	LED
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Plan	Specifikation
Forkobling	-	CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja	Garantiperiode	3 år
Bemærkninger	* -Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer		
		Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
		ENEC-mærke	ENEC-mærke
		Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
		Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1.200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	113 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Højglans spejl
Lampens lysstrålespedning	80°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	16 A
Starttid	0,22 ms
Strømforbrug	10,6 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Forbindelsesenhed, 5 polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel, ekstern
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003

Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet højde	77 mm
Samlet diameter	166 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-5%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	DN460B LED11S/840 PSED-E C WH CU5
Det fulde produktnavn	DN460B LED11S/840 PSED-E C WH CU5
Full EOC	871869624646700
Ordrekode	24646700
Materialenr. (12NC)	910500456234
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8718696246467
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696246467

Målskitse

