



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK

GreenSpace Accent Elbow, LED module, system flux 1700 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), Bred lysstråle, Sikkerhetsklasse II, Svart

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene med lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser – alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Elbows faste form gjør ettermontering raskt og enkelt for en enkelt installatør. For matforhandlere kommer GreenSpace Accent Elbow med spesielle lysoppskrifter for å forbedre butikkens atmosfære og vise varene i deres aller beste lys: Fresh Food Champagne er den perfekte løsningen for visning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakverk i en varm belysning, mens Fresh Food Meat skaper det beste lyset for fremheving av kjøtt i en kjølig, naturlig atmosfære. Klesforhandlere kan også velge fra et utvalg av lyse varianter: CrispWhite er det klare valget for å få farger til å virke sterke og intense, samtidig som hvitt forblir hvitt, og PremiumWhite er det beste CDM-alternativet for høy fargegjengivelse i en varm belysningsatmosfære.

### Warnings and safety

- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

### Produktdata

<b>Generell informasjon</b>		<b>Sokkelbase</b>	- [-]
Lampfamiliekode	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]	Lyskilden kan byttes ut	Nei

## GreenSpace Accent, elbow

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	-
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødestrøm	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

### Teknisk belysning

Lysytelse	1700 lm
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	118,0555555555556 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Bred lysstråle
Type optisk deksel	Kule/deksel av akryl, klar
Armatør lysstråle spredning	36°

### Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Innløpstad	0,24 ms
Effektforbruk	14,4 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34

### Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)

Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

### Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	228 mm
Total bredde	193 mm
Total høyde	156 mm
Total diameter	193 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	156 x 193 x 228 mm

### Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

### Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK
Fullstendig produktnavn	RS342B LED17S/830 PSU-E WB BK
Full EOC	871869625502500
Bestillingskode	25502500
Materialenr. (12NC)	910500456514
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696255025
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696255025

## GreenSpace Accent, elbow

### Målskisse

