



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow, LED Module, system flux 2700 lm, 830 sıcak beyaz, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Geniş ışın, Güvenlik sınıfı II, Beyaz

Aydınlatma, perakendecilere ve bina yöneticilerine maliyet hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olan en önemli faktörlerden biridir. Şimdiye kadar, yeni LED çözümlerinin verimliliği, başlangıç yatırımı, kurulum işlemleri, ışık düzeyi ve/veya ışık kalitesi kendi mevcut CDM çözümlerinden çok daha pahalı olduğundan, CDM'den LED teknolojisine geçiş konusunda pek çoğu isteksiz davranıyordu. GreenSpace Accent sayesinde artık durum çok daha farklı. Şimdi, perakendeciler ve bina yöneticileri gereken geçişi yaparak mevcut CDM kurulumları ile karşılaştırıldığında, mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra, sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında sunuluyor. GreenSpace Accent, kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent'ın kardanik modeli, gıda ve moda perakendecilerinin mağaza atmosferlerini güzelleştirebilmeleri ve ürün ve gıdalarını en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma planları sunmaktadır: Fresh Food Champagne meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamullerin sıcak bir aydınlatma ambiyansı ile sergilenmesi için tasarlanan kusursuz LED çözümdür; Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde etleri daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur; CrispWhite ise beyaz renklerin parlak kalmasını sağlarken renkleri daha zengin ve yoğun göstererek moda perakendecileri için kusursuz bir seçenektir. PremiumWhite, sıcak ışık rengi ile yüksek düzey renksel geriverim için en iyi CDM seçeneğidir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

## GreenSpace Accent, elbow

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lamba ailesi kodu             | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kapak Tabanı                  | - [-]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sürücü birimi sayısı          | 1 ünite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sürücü                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tertibat dahildir             | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Açıklamalar                   | *-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır. |
| Ürün ailesi kodu              | RS342B [GreenSpace Accent Elbow]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aydınlatma Teknolojisi        | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Değer merdiveni               | Performans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CE işareti                    | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garanti süresi                | 5 yıl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alev alma işareti             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENEC işareti                  | ENEC işareti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ateşleme teli testi           | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EU RoHS ile uyumludur         | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Işık Teknik Ayrıntıları

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Işık Akısı                                | 2.700 lm                   |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)            | 3000 K                     |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)         | 114,8936170212766 lm/W     |
| Renk oluşturma dizini (CRI)               | ≥80                        |
| Işık kaynağının ışın açısı                | 120 °                      |
| Işık kaynağı rengi                        | 830 sıcak beyaz            |
| Optik sistem türü                         | Geniş ışın                 |
| Optik kapak tipi                          | Akrilik çanak/şeffaf kapak |
| Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması | 36°                        |

### Çalıştırma ve Elektrik

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Giriş Voltajı                      | 220-240 V                                   |
| Hat Frekansı                       | 50 to 60 Hz                                 |
| Kalkış Akımı                       | 18,6 A                                      |
| Ani akım süresi                    | 0,24 ms                                     |
| Güç Tüketimi                       | 23,5 W                                      |
| Güç Faktörü (Kesir)                | 0.9                                         |
| Bağlantı                           | İtmeli konektör ve çekerek çıkarma özelliği |
| Kablo                              | -                                           |
| 16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı | 34                                          |

| Sıcaklık                |              |
|-------------------------|--------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | +10 - +40 °C |

| Kontroller ve Dim Etme   |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Dim Edilebilir           | Hayır                                    |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo | Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı) |
| Kontrol arabirimi        | -                                        |
| Sabit ışık çıkışı        | Hayır                                    |

### Mekanik ve Muhafaza

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Muhafaza Malzemesi                         | Alüminyum                  |
| Reflektör malzemesi                        | Polikarbon alüminyum kaplı |
| Optik sistem malzemesi                     | Polimetil metakrilat       |
| Optik kapak malzemesi                      | Polimetil metakrilat       |
| Sabitleme malzemesi                        | Poliamid                   |
| Muhafaza Rengi                             | Beyaz                      |
| Optik kapak kaplaması                      | Şeffaf                     |
| Toplam uzunluk                             | 228 mm                     |
| Genel genişlik                             | 193 mm                     |
| Genel yükseklik                            | 156 mm                     |
| Toplam çap                                 | 193 mm                     |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 156 x 193 x 228 mm         |

### Onay ve Uygulama

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [0,2 J standart]  |
| Koruma sınıfı IEC            | Güvenlik sınıfı II     |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Işık akısı toleransı   | +/-10%              |
| Başlangıç renk türü    | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10%              |

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte  | 5 % |
| kontrol tertibatı arıza oranı        |     |
| Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte | L80 |
| lümen bakım                          |     |

### Uygulama Koşulları

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C |
| Maksimum dim seviyesi         | Yok   |
| Rastgele anahtara uygun       | Hayır |

### Ürün Verileri

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Sipariş ürün adı   | RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH |
| Tam ürün adı       | RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH |
| Tam ürün kodu      | 871869625518600               |
| Sipariş kodu       | 25518600                      |
| Malzeme No. (12NC) | 910500456530                  |

## GreenSpace Accent, elbow

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1             |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8718696255186 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1             |

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Kutu | 8718696255186 |
|----------------|---------------|

### Boyutlu çizim

