



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI

GreenSpace Accent Elbow, LED Module, system flux 2700 lm, 830 branco quente, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), Feixe médio, Classe de segurança II, Prata

A iluminação é um dos principais elementos que pode ajudar os revendedores e gestores de edifícios a atingirem os objectivos de custos. Até ao momento, muitas pessoas mostravam relutância em mudar da tecnologia CDM para LED, uma vez que a eficiência, investimento inicial, processo de instalação, nível de luz e/ou qualidade da luz das novas soluções LED não se equiparavam às respectivas soluções CDM existentes. Já não é este o caso, graças à gama GreenSpace Accent. Actualmente, os revendedores e os gestores de edifícios podem efectuar a mudança e desfrutar das vantagens da qualidade da luz Philips PerfectAccent, bem como de uma poupança de energia significativa em comparação com a respectiva instalação CDM existente: tudo isto com um investimento inicial razoável. Além disso, o recorte regular da gama GreenSpace torna a instalação adaptável fácil e rápida. Para lojas de moda e alimentares, o GreenSpace angular está também disponível com diversas opções para melhorar o ambiente da loja e destacar os objetos expostos com a melhor iluminação: Fresh Food Champagne é a perfeita solução LED para destacar fruta, vegetais, queijo, pão e pastelaria numa solução de luz quente; Fresh Food Meat cria a melhor solução para iluminação de carne, para que esta aparente um ambiente de frescura; CrispWhite é a clara escolha para os revendedores de moda para que as cores aparentem ser ricas e intensas enquanto se mantém os brancos brilhantes.

Avisos e Segurança

- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Casquilho	- [-]
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Equipamento	-
Driver incluído	Sim
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.
Código da família de produtos	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Performance
Marca CE	Sim
Período de garantia	5 anos
Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	Marca ENEC
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	2.700 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	114,8936170212766 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥80
Número de fontes de luz	1
Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	830 branco quente
Tipo de ótica	Feixe médio
Tipo de difusor ótico	Difusor curvo em acrílico/tampa transparente
Difusão do feixe de luz da luminária	24°
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	18,6 A
Tempo de irrupção	0,24 ms
Consumo de Energia	23,5 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe e gancho
Cabo	-

Número de produtos no MCB de 16 A tipo B		34
Temperatura		
Amplio intervalo de temperatura ambiente		+10 a +40 °C
Controlos e regulação		
Regulável		Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador		Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado)
Interface de controlo		-
Fluxo luminoso constante		Não
Características mecânicas e compartimento		
Material do corpo		Alumínio
Material refletor		Polycarbonato revestido a alumínio
Material da ótica		Polimetacrilato de metilo
Material do difusor ótico		Polimetacrilato de metilo
Material de fixação		Poliamida
Cor do compartimento		Prata
Acabamento do difusor ótico		Transparente
Comprimento global		228 mm
Largura total		193 mm
Altura total		156 mm
Diâmetro global		193 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)		156 x 193 x 228 mm
Aprovação e aplicação		
Código de proteção de entrada		IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos		IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC		Classe de segurança II
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)		
Tolerância do fluxo luminoso		+/-10%
Cromaticidade inicial		(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerância de consumo de energia		+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)		
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h		5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h		L80
Condições de aplicação		
Temperatura ambiente de desempenho Tq		25 °C
Nível de regulação máximo		Não aplicável
Adequado para uma comutação aleatória		Não
Dados do produto		
Nome de produto da encomenda		RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI

GreenSpace Accent, elbow

Nome do produto completo	RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI
Código do produto completo	871869625520900
Código de encomenda	25520900
N.º material (12NC)	910500456532
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8718696255209
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718696255209

Desenho dimensional

