



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED27S/840 PSU-E WB SI

GreenSpace Accent Elbow, LED Module, system flux 2700 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), Bred lysstråle, Sikkerhetsklasse II, Sølvfarget

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene med lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser – alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Elbows faste form gjør ettermontering raskt og enkelt for en enkelt installatør. For matforhandlere kommer GreenSpace Accent Elbow med spesielle lysoppskrifter for å forbedre butikkens atmosfære og vise varene i deres aller beste lys: Fresh Food Champagne er den perfekte løsningen for visning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakverk i en varm belysning, mens Fresh Food Meat skaper det beste lyset for fremheving av kjøtt i en kjølig, naturlig atmosfære. Klesforhandlere kan også velge fra et utvalg av lyse varianter: CrispWhite er det klare valget for å få farger til å virke sterke og intense, samtidig som hvitt forblir hvitt, og PremiumWhite er det beste CDM-alternativet for høy fargegjengivelse i en varm belysningsatmosfære.

### Warnings and safety

- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

### Produktdata

| Generell informasjon |                                          |                         |       |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Lampefamiliekode     | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm] | Sokkelbase              | - [-] |
|                      |                                          | Lyskilden kan byttes ut | Nei   |

## GreenSpace Accent, elbow

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall utstyrsenheter | 1 enhet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forkobling            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Driver inkludert      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Merknader             | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. |
| Produktseriekode      | RS342B [GreenSpace Accent Elbow]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lighting Technology   | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verditrapp            | Effekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CE-merke              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garantiperiode        | 5 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brennbarhetsmerke     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENEC-merke            | ENEC-merke                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Test av glødetråd     | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I samsvar med EU RoHS | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Teknisk belysning

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Lysytelse                       | 2 800 lm                   |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 4000 K                     |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 119,14893617021276 lm/W    |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | ≥80                        |
| Spredningsvinkel på lyskilden   | 120 grad(er)               |
| Lyskildefarge                   | 840 nøytralhvit            |
| Optisk type                     | Bred lysstråle             |
| Type optisk deksel              | Kule/deksel av akryl, klar |
| Armatur lysstråle spredning     | 36°                        |

### Drift og elektronikk

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Inngangsspenning                       | 220-240 V                           |
| Line Frequency                         | 50 to 60 Hz                         |
| Startstrøm                             | 18,6 A                              |
| Innløpstad                             | 0,24 ms                             |
| Effektforbruk                          | 23,5 W                              |
| Effektfaktor (brøk)                    | 0.9                                 |
| Tilkobling                             | Push-in-kontakt og strekkavlastning |
| Kabel                                  | -                                   |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 34                                  |

### Temperatur

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | +10 til +40 °C |
|----------------------|----------------|

### Kontroller og dimming

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Kan dimmes                      | Nei                                  |
| Driver/kraftenhet/transformator | Strømforsyningsenhet ekstern (på/av) |
| Kontrollgrensesnitt             | -                                    |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Konstant lyseffekt (CLO) | Nei |
|--------------------------|-----|

### Mekanikk og innfatning

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Innfatningsmateriale         | Aluminium                       |
| Reflektormateriale           | Belegg av polykarbonataluminium |
| Optisk materiale             | Polymetylmetakrylat             |
| Optisk deksel/linsemateriale | Polymetylmetakrylat             |
| Fixation material            | Polyamid                        |
| Innfatningsfarge             | Solvfarget                      |
| Optisk deksel/linsefinish    | Klar                            |
| Total lengde                 | 228 mm                          |
| Total bredde                 | 193 mm                          |
| Total høyde                  | 156 mm                          |
| Total diameter               | 193 mm                          |
| Mål (høyde x bredde x høyde) | 156 x 193 x 228 mm              |

### Godkjenning og bruksområde

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]  |
| IEC-beskyttelsesklasse        | Sikkerhetsklasse II    |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Lysstrømtoleranse       | +/-10%              |
| Innledende kromatisitet | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| Strømforbrukstoleranse  | +/-10%              |

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5 % |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h                    | L80 |

### Bruksforhold

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C         |
| Maksimalt dimmenivå            | Ikke relevant |
| Egnet for tilfeldig veksling   | Nei           |

### Produktdata

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | RS342B LED27S/840 PSU-E WB SI |
| Fullstendig produktnavn           | RS342B LED27S/840 PSU-E WB SI |
| Full EOC                          | 871869625523000               |
| Bestillingskode                   | 25523000                      |
| Materialenr. (12NC)               | 910500456535                  |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718696255230                 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                             |
| EAN/UPC – boks                    | 8718696255230                 |

## GreenSpace Accent, elbow

### Målskisse

