



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED39S/840 PSU-E MB BK

GreenSpace Accent Elbow, LED Module, system flux 3500 lm, 840 neutrálna biela, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, Čierna

Vďaka radu svietidiel GreenSpace Accent môžu teraz maloobchodníci a prevádzkovatelia budov prejsť z osvetlenia CDM na LED osvetlenie a dosiahnuť tým výrazné úspory elektrickej energie pri rozumnej počiatkovej investícii. Stropné svietidlo GreenSpace Accent Elbow má pravidelný výrez a ponúka špecifické hodnoty svetelného toku, vďaka čomu umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž pri modernizácii starších svietidiel. Tieto výrobky navyše ponúkajú niekoľko možností stmievania a integrácie do systémov, či už káblových, alebo bezdrôtových. Pre maloobchodných predajcov módy a potravín sú všetky stropné svietidlá GreenSpace Accent Elbow dostupné so špeciálnymi svetelnými nádychmi LED a svetelnými receptmi LED pre čerstvé potraviny, aby bol tovar prezentovaný v tom najlepšom svetle. Ďalšie informácie o svetelných nádychoch a receptoch PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne nájdete na stránkach nášho katalógu pre módu a potraviny.

Varovanie a ochrana

- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Produkt sa musí nainštalovať tak, aby sa ho nebolo možné dotknúť. Manipulácia s horúcim produktom je možná len pri použití rukavíc zaisťujúcich tepelnú ochranu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Pätica	
Kód radu svetelného zdroja	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie

GreenSpace Accent, elbow

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Predradník	-
Vrátane napájača	Áno
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Kód radu produktov	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Výkon
Značka CE	Áno
Záručná lehota	5 roky
Značka horľavosti	-
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	3 800 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	120,63492063492063 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Stredné vyžarovanie
Typ optického krytu	Akrylátová optika/kryt, číre
Rozptyl svetelného lúča svietidla	24°

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	18,6 A
Čas zapínania	0,24 ms
Spotreba	31,5 W
Účinnosť (zlomok)	0,9
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie tahu
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	34

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Externý napájací zdroj (zap./vyp.)
Ovládacie rozhranie	-

Konštantný svetelný výkon	Nie
---------------------------	-----

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	Polykarbonát s vrstvou hliníka
Optický materiál	Polymetylmetakrylát
Materiál optického krytu	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	Polyamid
Farba telesa	Čierna
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková dĺžka	228 mm
Celková šírka	193 mm
Celková výška	156 mm
Celkový priemer	193 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	156 x 193 x 228 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L80

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	Nevztahuje sa na zariadenie
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RS342B LED39S/840 PSU-E MB BK
Úplný názov produktu	RS342B LED39S/840 PSU-E MB BK
Úplný kód produktu	871869625525400
Objednávkový kód	25525400
Č. materiálu (12NC)	910500456537
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696255254
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696255254

GreenSpace Accent, elbow

Rozmerový obrázok

