



Maxos LED Spot Inserts

4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH

MAXOS LED Spot Inserts, LED module, system flux 2500 lm, 830 Warmweiß, Netzteil (Ein/Aus), Tief-/breitstrahlend, Weiß

Ideal für den Einsatz in speziellen Bereichen eines Geschäfts, zum Beispiel in der Obst- und Gemüseabteilung, wo zusätzlich zu der Allgemeinbeleuchtung auf LED-Basis auch Strahler benötigt werden. Akzentbeleuchtung ist ein untrennbarer Bestandteil des Maxos Konzepts. Diese speziellen Einsätze ermöglichen die flexible Ausstattung von Lichtbändern mit den neuesten Strahlern und LED-Allgemeinbeleuchtung. Es sind 4MX960 Einheiten mit Strahlern für Maxos Tragschienen mit Flachbandkabel (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm) erhältlich. Diese Einheiten können wie ein normaler Lichtträger in die Tragschienenabschnitte geklickt werden. Anbaumontierte Strahler werden an den Einsätzen befestigt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	LED25S [LED module, system flux 2500 lm]
Hinweise	* -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
Produktfamiliencode	4MX960 [MAXOS LED Spot Inserts]
Beleuchtungstechnologie	LED

CE-Zeichen	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	5.400 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß
Optik	Tief-/breitstrahlend
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	Not applicable
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V

Maxos LED Spot Inserts

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß
Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Produktdaten	
Bestell-Produktname	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH
Gesamt-Produktcode	871869625546900
Bestellcode	25546900
Material-Nr. (12NC)	910500456571
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696255469
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696255469

Abmessungsskizzen

