



Maxos LED Spot Inserts

4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH

MAXOS LED Spot Inserts, LED module, system flux 2500 lm, 830 barwa ciepło-biała, Zasilacz (wł./wył.), Średni rozsył światła, Biel

W pewnych sektorach sklepów, np. z ekspozycjami owoców i warzyw, ogólne oświetlenie LED często musi być uzupełniane projektorami. Oświetlenie akcentujące stanowi integralny składnik koncepcji Maxos. Dedykowane wkładki umożliwiają elastyczne wyposażanie linii świetlnych w najnowsze projektory, ale także oprawy LED do oświetlenia ogólnego. Dostępne są moduły 4MX960 z projektorami na systemy linii świetlnych Maxos z płaskim kablem taśmowym (5 x 2,5 mm; 7 x 2,5 mm). Moduły te można wciskać w sekcje systemu linii świetlnych jak zwykłe moduły elektryczne. Projektory do montażu na powierzchni mocuje się do wkładek.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	LED25S [LED module, system flux 2500 lm]
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
Rodzina produktów	4MX960 [MAXOS LED Spot Inserts]
Lighting Technology	LED

Znak CE	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	5 400 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Średni rozsył światła
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	Not applicable

Maxos LED Spot Inserts

Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wł./wyt.)
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia	25 °C
Tq	

Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH
Pełna nazwa produktu	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH
Full EOC	871869625546900
Kod zamówienia	25546900
Materiał Nr (12NC)	910500456571
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696255469
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696255469

Rysunki techniczne

