



# Maxos LED Spot Inserts

## 4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH

MAXOS LED Spot Inserts, LED module, system flux 2500 lm, Теплый белый 830, Источник питания (Вкл./Выкл.), Средний световой пучок, Белый

В отдельных зонах магазинов, таких как фруктовые и овощные витрины, наряду с общим светодиодным освещением часто требуются прожекторные светильники. Акцентное освещение — это неотъемлемая часть концепции Maxos. Эта специальная система позволяет легко оснащать осветительные линии новыми прожекторными светильниками, а также светодиодными светильниками общего освещения последних моделей. Доступны блоки 4MX960 с прожекторами для осветительных магистралей Maxos с плоским ленточным кабелем (5 x 2,5 мм, 7 x 2,5 мм). Эти блоки можно защелкивать в магистральные секции, как обыкновенные электроблоки. Прожекторы для поверхностного монтажа фиксируются в модулях системы.

### Данные о продукции

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Общая информация</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                 |
| Код лампового семейства | LED25S [LED module, system flux 2500 lm]                                                                                                                                                                                                                                                                         | эксплуатации (B50) также представляет значение B10. |                                 |
| Примечания              | * – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок | <b>Код семейства продуктов</b>                      | 4MX960 [MAXOS LED Spot Inserts] |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Осветительная технология</b>                     | LED                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Маркировка CE</b>                                | Да                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Технические характеристики освещения</b>         |                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Светоотдача</b>                                  | 5 400 лм                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Коррелированная цветовая температура (ном.)</b>  | 3000 K                          |

Maxos LED Spot Inserts

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Цвет источника света                            | Теплый белый 830              |
| Оптический тип                                  | Средний световой пучок        |
| Универсальная оценка бликования CEN             | Not applicable                |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                               |
| Входное напряжение                              | От 220 до 240 Вт              |
| Частота сети                                    | 50 to 60 Hz                   |
| Системы управления и регулировка яркости света  |                               |
| Возможность диммирования                        | Нет                           |
| Драйвер/блок питания/трансформатор              | Источник питания (Вкл./Выкл.) |
| Механические компоненты и корпус                |                               |
| Цвет корпуса                                    | Белый                         |
| Соответствие требованиям и область применения   |                               |
| Класс защиты IEC                                | Класс безопасности I          |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Условия эксплуатации                  |                                      |
| Температура окружающей среды          | 25 °C                                |
| для наилучшей производительности Tc   |                                      |
| Подходит для случайного переключения  | Не применимо                         |
| Данные об изделии                     |                                      |
| Название продукта для заказа          | 4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH |
| Полное название продукта              | 4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH |
| Полный код продукта                   | 871869625546900                      |
| Код заказа                            | 910500456571                         |
| Материал № (12NC)                     | 910500456571                         |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                    |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718696255469                        |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                                    |
| EAN/UPC — короб                       | 8718696255469                        |

Чертеж размеров

