



Maxos LED Spot Inserts

4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH

MAXOS LED Spot Inserts, LED module, system flux 2500 lm, 830 teplá biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Stredné vyžarovanie, Biela

V určitých sekciách predajní, napríklad vo vitrínach s ovocím a zeleninou sa okrem všeobecného LED osvetlenia často vyžadujú aj projektory, keďže akcentačné osvetlenie tvorí neoddeliteľnú súčasť koncepcie osvetlenia predajne aj radu Maxos. Tieto špeciálne vsuvky umožňujú flexibilne osadiť do svetelnej línie aj najnovšie typy projektorov, ako aj LED svietidlá pre všeobecné osvetlenie. K dispozícii sú jednotky 4MX960 s projektormi pre Maxos s plochým káblom (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm). Tieto jednotky možno zacvaknúť do profilových častí ako bežnú elektrickú jednotku. Projektory s povrchovou montážou sa pripevnia k vložkám.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka CE	
Kód radu svetelného zdroja	LED25S [LED module, system flux 2500 lm]	Áno	
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.	Svetelné technické	
Kód radu produktov	4MX960 [MAXOS LED Spot Inserts]	Svetelný tok	5 400 lm
Technológia osvetlenia	LED	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
		Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
		Typ optiky	Stredné vyžarovanie
		Jednotná miera oslnenia CEN	Not applicable

Maxos LED Spot Inserts

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C

Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH
Úplný názov produktu	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH
Úplný kód produktu	871869625546900
Objednávkový kód	25546900
Č. materiálu (12NC)	910500456571
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696255469
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696255469

Rozmerový obrázok

