



# Maxos LED Spot Inserts

## 4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH

MAXOS LED Spot Inserts, LED Module, system flux 3900 lm, 830 bianco caldo, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio medio, Bianco

In alcune aree specifiche dei negozi, come quelle dedicate a frutta e verdura, spesso sono richiesti proiettori in aggiunta all'illuminazione generale a LED. L'illuminazione d'accento è una parte integrante del concetto Maxos. Questi inserti dedicati consentono alle linee di luce di essere equipaggiate in modo flessibile con la più recente gamma di proiettori oltre all'illuminazione a LED. Sono disponibili unità 4MX960 con proiettori per canaline Maxos con cavo a nastro piatto (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm). Queste unità possono essere fissate con un semplice clic sulle sezioni di canalina come una normale unità elettrica. I proiettori con montaggio su superficie sono fissati a questi inserti.

### Dati del prodotto

#### Informazioni generali

Codice famiglia lampada	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.
Codice famiglia prodotto	4MX960 [MAXOS LED Spot Inserts]
Lighting Technology	LED

Marchio CE	SI
------------	----

#### Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso	8.600 lm
Temperatura del colore correlata	3000 K
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di ottica	Fascio medio
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable

# Maxos LED Spot Inserts

## Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)

## Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco
----------------------	--------

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance	25 °C
----------------------------------	-------

Tq

Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
------------------------------------	-----------------

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH
Nome completo prodotto	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH
Full EOC	871869625548300
Codice d'ordine	25548300
Codice materiale (12NC)	910500456573
Codice locale	25548300
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696255483
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696255483

## Disegno tecnico

