



Maxos LED Spot Inserts

4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH

MAXOS LED Spot Inserts, LED Module, system flux 3900 lm, 830 barwa ciepło-biała, Zasilacz (wł./wył.), Średni rozsył światła, Biel

W pewnych sektorach sklepów, np. z ekspozycjami owoców i warzyw, ogólne oświetlenie LED często musi być uzupełniane projektorami. Oświetlenie akcentujące stanowi integralny składnik koncepcji Maxos. Dedykowane wkładki umożliwiają elastyczne wyposażenie linii świetlnych w najnowsze projektory, ale także oprawy LED do oświetlenia ogólnego. Dostępne są moduły 4MX960 z projektorami na systemy linii świetlnych Maxos z płaskim kablem taśmowym (5 x 2,5 mm; 7 x 2,5 mm). Moduły te można wciskać w sekcje systemu linii świetlnych jak zwykłe moduły elektryczne. Projektory do montażu na powierzchni mocuje się do wkładek.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
Rodzina produktów	4MX960 [MAXOS LED Spot Inserts]
Lighting Technology	LED

Znak CE	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	8 600 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Średni rozsył światła
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	Not applicable

Maxos LED Spot Inserts

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wt./wyt.)

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
---------------	------

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia	25 °C
------------------------------------	-------

Tq

Nadaje się do losowego przełączania Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH
Pełna nazwa produktu	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH
Full EOC	871869625548300
Kod zamówienia	25548300
Materiał Nr (12NC)	910500456573
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696255483
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696255483

Rysunki techniczne

