



EcoStyle

ST440T LED27S/840 PSU MB BK

EcoStyle track mounting, LED Module, system flux 2700 lm, 840 nøytralhvitt, Strømforsyningsenhet (på/av), Mellomstrålet, Sikkerhetsklasse II, Svart

Butikkeiere kan nå få en rimelig LED-løsning. EcoStyle med LED og et dedikert reflektorsystem med kraftig effektbelysning, gjør at produktene i butikken vises fram på best mulig måte. EcoStyle monteres på skinner og finnes i et utvalg med svarte eller hvite overflater. Kombinasjonen av effektiv LED-teknologi og en innovativ kjøleribbe sikrer dessuten at dette er en pålitelig, langvarig løsning.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lampefamiliekode	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	For montering på normalt antennebare overflater	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Test av glødetråd	
Driver inkludert	Ja	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	I samsvar med EU RoHS	
		Ja	
Teknisk belysning			
Lysytelse	2 800 lm		
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	119,14893617021276 lm/W		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80		
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)		
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt		
Optisk type	Mellomstrålet		
Type optisk deksel	Kule/deksel av akryl, klar		
Armatur lysstråle spredning	20°		
Produktseriekode	ST440T [EcoStyle track mounting]		
Lighting Technology	LED		
CE-merke	Ja		
Garantiperiode	5 år		

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18 A
Innløpstillid	0,25 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	230 mm
Total bredde	112 mm
Total høyde	194 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	194 x 112 x 230 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80 50000 h
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	ST440T LED27S/840 PSU MB BK
Fullstendig produktnavn	ST440T LED27S/840 PSU MB BK
Full EOC	871869625921400
Bestillingskode	25921400
Materialenr. (12NC)	910500456852
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696259214
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696259214

Målskisse



