



EcoStyle

ST440T LED39S/840 PSU WB BK

EcoStyle track mounting, LED Module, system flux 3500 lm, 840 semleges fehér, Tápegység (be/ki), Széles sugárzási szög, II. biztonsági osztály, Fekete

A kereskedők megfizethető, kiemelő LED-es megoldást keresnek, amely jó megtérülést biztosít a hagyományos HID (CDM)-technológiákhoz képest. Az EcoStyle termékcsaládban mindezt megtalálják. A LED-modulnak és a speciális optikának köszönhetően az EcoStyle sokoldalú, jó minőségű kiemelő világítást biztosít, így lehetőséget ad a kereskedők számára, hogy termékeiket a „lehető legjobb megvilágításban” mutassák be. A sínes EcoStyle fekete, illetve fehér színben kapható. A hatékony LED-technológia és az innovatív beépített hűtőborda párosa garantálja megoldásunk megbízhatóságát és tartósságát. A Fresh Food Champagne tökéletes választás gyümölcsök, zöldségek, sajtok, kenyér és tészták világítására meleg tónusú fényével. A Fresh Food Meet a húsokat látja el a természetes színüket kiemelő fénnel. A CrispWhite ideális választás a divatüzletekbe, mivel segítségével szaturált/intenzív színeket láthatunk a kiállított ruhákon, úgy hogy a fehéret is szépen kiemeli

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsalád kódja	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]	2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.	
Cserélhető fényforrás	Nem		
Előtetegységek száma	1 egység		
Előtét mellékelve	Igen		
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című,		
		Termékcsalád kódja	ST440T [EcoStyle track mounting]
		Lighting Technology	LED
		CE jelölés	Igen
		Jótállási idő	5 év

Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok

Fényáram	3 800 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120,63492063492063 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Széles sugárzási szög
Optikai búra típusa	Akril bura, átlátszó
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	34°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	Not applicable

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	18 A
Indulási idő	0,25 ms
Teljesítményfelvétel	31,5 W
Teljesítménytényező (tört)	0.95
Csatlakoztatás	-
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	34

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 – +35 °C
----------------------------------	------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Polikarbonát alumínium bevonattal
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polimetil-metakrilát

Rögzítőanyag	Poliamid
Ház színe	Fekete
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	230 mm
Teljes szélesség	112 mm
Teljes magasság	194 mm
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	194 x 112 x 230 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem

Termékadatok

A termék megrendelési neve	ST440T LED39S/840 PSU WB BK
Teljes terméknev	ST440T LED39S/840 PSU WB BK
Full EOC	871869625933700
Rendelési kód	25933700
Cikkszám (12NC)	910500456864
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696259337
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696259337

Méretezett rajza

