



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow, LED module, system flux 1900 lm,  
Färskt kött, Strömförsörjningsenhet, extern (på/av),  
Bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, Vit RAL 9003

Belysning är en viktig del i butiksägares och driftsansvarigas arbete med att sänka de löpande kostnaderna för lokalen. Tidigare har många tvekat att byta från CDM- till LED-teknologi eftersom effektivitet, nyinvestering, installation, ljusnivå- och kvalitet inte kunde jämföras med deras befintliga lösningar. Med GreenSpace Accent är det inte längre fallet. Idag kan du som äger eller ansvarar för en butikslokal uppgradera dina befintliga CDM-lösningar till LED och dra nytta av Philips PerfectAccent-ljuskvalitet samt betydande energibesparingar – allt till ett rimligt pris. GreenSpace Accent är enkel att installera och finns tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver butikens atmosfär och visar upp skyltade varor på bästa sätt: FreshFood Champagne är en LED-lösning med varmt ljus för belysning för frukt, grönsaker, ost, bröd och bakverk, Fresh Food Meat har ett svalt naturligt ljus för användning i köttdiskar och CrispWhite gör färgerna i skor och klädesplagg djupare och mer intensiva medan de vita nyanserna förblir klara.

### Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

### Produktdata

| Allmän information |                                          |                        |         |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| Lampfamilj         | LED19S [LED module, system flux 1900 lm] | Socket                 | - [-]   |
|                    |                                          | Utbytbar ljuskälla     | Nej     |
|                    |                                          | Antal driftdonsenheter | 1 enhet |

GreenSpace Accent, elbow

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftdon                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Driftdon ingår                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kommentarer                     | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10. |
| Produktfamiljskod               | RS342B [GreenSpace Accent Elbow]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lighting Technology             | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Värde trappa                    | Prestanda                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CE-märkning                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garantitid                      | 5 år                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ENEC-märkning                   | ENEC-märkning                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glödtrådtest                    | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EU RoHS-kompatibel              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Ljusteknik

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ljusflöde                       | 1 900 lm                     |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 3000 K                       |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 86 lm/W                      |
| Färgåtergivningindex            | ≥85                          |
| Ljuskällans spridningsvinkel    | 120 °                        |
| Ljuskällans färg                | Färskt kött                  |
| Optiktyp                        | Bredstrålande ljusfördelning |
| Typ av optisk kåpa              | Klar akrylkupa/kåpa          |
| Armaturens ljusstrålefördelning | 36°                          |
| Enhetlig bländmärkning          | Not applicable               |

Drift och elektricitet

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ingångsspänning                                        | 220–240 V                     |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz                   |
| Initial CLO-energiförbrukning                          | - W                           |
| Average CLO power consumption                          | - W                           |
| Ingående ström                                         | 12,8 A                        |
| Ingåendetid                                            | 208 ms                        |
| Effektförbrukning                                      | 22 W                          |
| Effektfaktor (fraktion)                                | 0.9                           |
| Anslutning                                             | Tryckanslutning och draggänga |
| Kabel                                                  | -                             |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) | 50                            |

Temperatur

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | +10 till +35 °C |
|----------------------|-----------------|

Styrenheter och dimring

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Dimbar                            | Nej                                    |
| Driftdon/strömenhet/transformator | Strömförsörjningsenhet, extern (på/av) |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Styrgränssnitt     | -   |
| Konstant ljusflöde | Nej |

Mekanik och armaturhus

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Armaturhusets material                      | Aluminium                             |
| Material i reflektor                        | Belagd med polykarbonat och aluminium |
| Material i optiken – LOV                    | Polykarbonat                          |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV              | Polymetylmetakrylat                   |
| Fixation material                           | -                                     |
| Armaturhusets färg                          | Vit RAL 9003                          |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Klar                                  |
| Total längd                                 | 228 mm                                |
| Total bredd                                 | 193 mm                                |
| Total höjd                                  | 156 mm                                |
| Total diameter                              | 193 mm                                |
| Mått (höjd x bredd x djup)                  | 156 x 193 x 228 mm                    |

Användning och godkännande

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petskyddad]     |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02 [0,2 J standard] |
| Skyddsklass IEC                 | Säkerhetsklass II     |

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tolerans för ljusflöde     | +/-10%                |
| Initial kromaticitet       | (0.406, 0.350) SDCM<3 |
| Energiförbrukningstolerans | +/-10%                |

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 5 % |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L80 |

Användningsförhållanden

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C          |
| Max. dimringsnivå                 | Ej tillämpligt |
| Lämplig för slumpmässig brytning  | Nej            |

Produktdata

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH |
| Fullständigt produktnamn                  | RS342B LED19S/FMT PSU-E WB WH |
| Full EOC                                  | 871869626334100               |
| Beställningsnummer                        | 26334100                      |
| Materialnummer (12NC)                     | 910500457072                  |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                             |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718696263341                 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 1                             |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718696263341                 |

## GreenSpace Accent, elbow

### Måttskiss

