



LuxSpace Accent Fresh Food

RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED module, system flux 1900 lm, Čerstvé mäso, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), Široké vyžarovanie, Biela RAL 9003

Maloobchodníci čoraz intenzívnejšie zápasia s rastúcimi cenami energie. Zároveň však musia zachovať vysokú kvalitu osvetlenia, aby upútali pozornosť zákazníkov a pritom dosiahli flexibilitu architektonickej integrácie. Maloobchodné potravinárske predajne vyžadujú vynikajúce svetelné zdroje, ktoré osvetľujú pulty s čerstvými potravinami tak, aby vyzerali čo najčerstvejšie a najpríťažlivejšie a zároveň vytvárali atraktívnu a vládnu svetelnú atmosféru. V priestoroch, kde sa uprednostňuje prostredie s teplým svetom je dokonalým riešením LED osvetlenie pre ovocie, zeleninu, syry, chlieb a pečivo Fresh Food Champagne. Fresh Food Rose s teplým svetlom je ideálnym riešením pre pulty s mäsom, keďže zvýrazňuje červenosť mäsa a zároveň spomaľuje blednutie mletého mäsa. Keď sa uprednostňuje prostredie s jasnejším alebo prirodzenejším svetlom – pre ovocie, zeleninu, syry, chlieb a pečivo sa odporúča svetlo Fresh Food Authentic White. Fresh Food Meat vytvára najlepšie nastavenie svetla na zvýraznenie mäsa v chladnejšom prostredí.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetiel –

január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.

Kód radu produktov	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]
--------------------	-------------------------------------

Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebriček	Technické údaje
Značka CE	Áno
Záručná lehota	5 roky
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	1 900 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	86 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥90
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	Čerstvé mäso
Typ optiky	Široké vyžarovanie
Typ optického krytu	-
Rozptyl svetelného lúča svietidla	36°
Jednotná miera oslnenia CEN	Not applicable

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	- W
Priemerná spotreba pri CLO	- W
Nárazový prúd	12,8 A
Čas zapínania	208 ms
Spotreba	22 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor a odláhčenie tahu
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	50

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	0 až +35 °C
--------------------------------	-------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Externý napájací zdroj (zap./vyp.)
Ovládacie rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
-----------------	--------

Materiál reflektora	Polykarbonát s vrstvou hliníka
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková výška	126 mm
Celkový priemer	130 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.406, 0.350) SDCM<3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri	5 %
strednej užitočnej životnosti	50 000 h
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri	5 %
strednej užitočnej životnosti	100 000 h
Udržiavaný svetelný tok pri strednej	L80
užitočnej životnosti*	50 000 h

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH
Úplný názov produktu	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH
Úplný kód produktu	871869626360000
Objednávkový kód	26360000
Č. materiálu (12NC)	910500457091
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696263600
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696263600

LuxSpace Accent Fresh Food

Rozmerový obrázok

