



# StyliD CrispWhite

## ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 2700 lm, Klar hvit, Strømforsyningsenhet, DC-kompatibel for sentral nødbelysning, Mellomstrålet, Hvit og svart

Butikkeiere ønsker å spare på energiutgiftene, samtidig som man opprettholder høy lyskvalitet for å fange oppmerksomheten til kundene og kunne skape fleksible løsninger. Matvarebutikker ønsker belysning som viser ferskvarediskene på en så frisk måte som mulig og som gjør maten tiltalende samtidig som det skaper en attraktiv og innbydende atmosfære. Hvis man foretrekker en varm lysstemning, er Fresh Food Champagne den perfekte LED-løsning for belysning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Rose er en perfekt løsning for kjøttdisker. Denne løsningen fremhever rødfargen i kjøttet, samtidig som den forsinker misfarging av oppskåret kjøtt. Hvis man foretrekker en lysere mer naturlig lysstemning, anbefales Fresh Food Authentic White for frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Meat er den optimale løsningen for å fremheve kjøtt i en kjøligere atmosfære.

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lampefamiliekode        | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]                                                                                                                                                                        | for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. |                                                 |
| Lyskilden kan byttes ut | Nei                                                                                                                                                                                                             | Produktseriekode                                                                      | ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]                |
| Antall utstyrsenheter   | 1 enhet                                                                                                                                                                                                         | Lighting Technology                                                                   | LED                                             |
| Driver inkludert        | Ja                                                                                                                                                                                                              | CE-merke                                                                              | Ja                                              |
| Merknader               | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og | Garantiperiode                                                                        | 5 år                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | Brennbarhetsmerke                                                                     | For montering på normalt antennebare overflater |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | ENEC-merke                                                                            | ENEC-merke                                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | Test av glødetråd                                                                     | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek              |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| I samsvar med EU RoHS | Ja |
|-----------------------|----|

## Teknisk belysning

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Lysytelse                       | 2 700 lm      |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000 K        |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 84 lm/W       |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | ≥95           |
| Spredningsvinkel på lyskilden   | 120 grad(er)  |
| Lyskildefarge                   | Klar hvit     |
| Optisk type                     | Mellomstrålet |
| Type optisk deksel              | -             |
| Armaturs lysstråle spredning    | 30°           |

## Drift og elektronikk

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Inngangsspenning                       | 220 til 240 V                       |
| Line Frequency                         | 50 to 60 Hz                         |
| Startstrøm                             | 14,5 A                              |
| Innløpstid                             | 0,22 ms                             |
| Effektforbruk                          | 32 W                                |
| Effektfaktor (brøk)                    | 0.9                                 |
| Tilkobling                             | Push-in-kontakt og strekkavlastning |
| Kabel                                  | -                                   |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 32                                  |

## Temperatur

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | +10 til +40 °C |
|----------------------|----------------|

## Kontroller og dimming

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kan dimmes                      | Nei                                                          |
| Driver/kraftenhet/transformator | Strømforsyningsenhet, DC-kompatibel for sentral nødbelysning |
| Konstant lyseffekt (CLO)        | Nei                                                          |

## Mekanikk og innfatning

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Innfatningsmateriale         | Metall/plast                    |
| Reflektormateriale           | Belegg av polykarbonataluminium |
| Optisk materiale             | Polykarbonat                    |
| Optisk deksel/linsemateriale | Polymetylmetakrylat             |
| Fixation material            | -                               |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Innfatningsfarge             | Hvit og svart     |
| Optisk deksel/linsefinish    | Klar              |
| Total lengde                 | 258 mm            |
| Total bredde                 | 89 mm             |
| Total høyde                  | 179 mm            |
| Mål (høyde x bredde x høyde) | 179 x 89 x 258 mm |

## Godkjenning og bruksområde

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtteskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]  |
| IEC-beskyttelsesklasse        | Sikkerhetsklasse II    |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lysstrømtoleranse       | +/-10%               |
| Innledende kromatisitet | (0.43, 0.39) SDCM <3 |
| Strømforbrukstoleranse  | +/-10%               |

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5 % |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid*                            | L80 |
| 50000 h                                                          |     |

## Bruksforhold

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C |
| Egnet for tilfeldig veksling   | Ja    |

## Produktdata

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK |
| Fullstendig produktnavn           | ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK |
| Full EOC                          | 871869626374700                |
| Bestillingskode                   | 26374700                       |
| Materialenr. (12NC)               | 910500457106                   |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                              |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718696263747                  |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                              |
| EAN/UPC – boks                    | 8718696263747                  |

## StyliD CrispWhite

### Målskisse

