



# LuxSpace Accent

## RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH

LuxSpace Accent Mini G3, LED Module, system flux 1100 lm, 930 teplá biela, Napájacia jednotka kompatibilná s DC (jednosmerný prúd), externá, Úzke vyžarovanie, Biela

Maloobchodníci čoraz intenzívnejšie zápasia s rastúcimi cenami energie. Zároveň však musia zachovať doterajšiu kvalitu svetla, flexibilitu architektonickej integrácie a vhodné svetelné efekty, aby upútali pozornosť zákazníkov. V neposlednom rade potrebujú také riešenia, ktoré budú pripravené na budúce zmeny a umožnia im zavádzať v obchode koncepcie, ktoré ich odlišia od konkurencie. Vytvára vysokokvalitné svetlo, intenzitu lúča a dosahuje vynikajúcu svetelnú účinnosť. Svetidlo LuxSpace Accent je ideálnym energeticky úsporným riešením, ktoré poskytuje širokú škálu možností osvetlenia pre dnešné náročné prostredie maloobchodných predajní.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kód radu produktov                     |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Kód radu svetelného zdroja  | LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technológia osvetlenia                 | LED                                 |
| Vymeniteľný svetelný zdroj  | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hodnotový rebríček                     | Technické údaje                     |
| Počet jednotiek predradníka | 1 jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Značka CE                              | Áno                                 |
| Vrátane napájача            | Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Záručná lehota                         | 5 roky                              |
| Poznámky                    | * – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10. | Značka horľavosti                      | Pre montáž na bežne horľavé povrchy |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Značka ENEC                            | Značka ENEC                         |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Požiarna odolnosť                      | Teplota 650 °C, trvanie 30 s        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V súlade s požiadavkami EU RoHS        | Áno                                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Svetelné technické                     |                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Svetelný tok                           | 1 200 lm                            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Náhradná teplota chromatickosti (men.) | 3000 K                              |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Merný výkon (menovitý) (nom.)         | 114 lm/W            |
| Index podania farieb (CRI)            | ≥90                 |
| Možnosť vyžarovania svetelného zdroja | 120 stupeň (stupne) |
| Farba svetelného zdroja               | 930 teplá biela     |
| Typ optiky                            | Úzke vyžarovanie    |
| Typ optického krytu                   | Číre sklo           |
| Rozptyl svetelného lúča svietidla     | 18°                 |
| Jednotná miera oslnenia CEN           | Not applicable      |

Prevádzkové a elektrické

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Vstupné napätie                   | 220 až 240 V                                 |
| Sieťová frekvencia                | 50 to 60 Hz                                  |
| Počiatočná spotreba pri CLO       | - W                                          |
| Priemerná spotreba pri CLO        | - W                                          |
| Nárazový prúd                     | 4,4 A                                        |
| Čas zapínania                     | 20 ms                                        |
| Spotreba                          | 13,5 W                                       |
| Účinnosť (zlomok)                 | 0.9                                          |
| Zapojenie                         | 2-pólový zasúvací konektor s odľahčením tahu |
| Kábel                             | -                                            |
| Počet produktov na MCB 16 A typ B | 30                                           |

Teplota

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Široký rozsah okolitých teplôt | +10 až +35 °C |
|--------------------------------|---------------|

Ovládanie a stmievanie

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stmievateľné                         | Nie                                                              |
| Napájač/napájací zdroj/transformátor | Napájacia jednotka kompatibilná s DC (jednosmerný prúd), externá |
| Ovládacie rozhranie                  | -                                                                |
| Konštantný svetelný výkon            | Nie                                                              |

Mechanické časti a teleso

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Materiál telesa          | Hliník                         |
| Materiál reflektora      | Polykarbonát s vrstvou hliníka |
| Optický materiál         | Polykarbonát                   |
| Materiál optického krytu | -                              |
| Materiál upevnenia       | -                              |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Farba telesa                     | Biela  |
| Povrchová úprava optického krytu | Číra   |
| Celková výška                    | 86 mm  |
| Celkový priemer                  | 105 mm |

Schválenie a použitie

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Krytie IP                        | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK02 [0,2 J, štandardné]          |
| Hodnotenie trvalej udržateľnosti | -                                 |
| Trieda ochrany IEC               | Bezpečnostná trieda II            |

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tolerancia svetelného toku | +/-10%                 |
| Počiatočná chromatickosť   | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| Tolerancia spotreby        | +/-10%                 |

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Poruchovosť ovládacieho predradníka pri | 5 %      |
| strednej užitočnej životnosti           | 50 000 h |
| Udržiavaný svetelný tok pri strednej    | L80      |
| užitočnej životnosti*                   | 50 000 h |

Podmienky použitia

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Teplota okolia pri výkone Tq  | 25 °C |
| Vhodné pre náhodné prepínanie | Áno   |

Údaje o produkte

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Objednávkový názov produktu       | RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH |
| Úplný názov produktu              | RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH |
| Úplný kód produktu                | 871869684759600               |
| Objednávkový kód                  | 84759600                      |
| Č. materiálu (12NC)               | 910500457283                  |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                             |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8718696847596                 |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1                             |
| EAN/UPC – balenie                 | 8718696847596                 |

## Rozmerový obrázok

