



# LuxSpace Accent

## RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Mini G3, LED module, system flux 1200 lm, Branco quente 930, Unidade da fonte de alimentação externa compatível com CC, feixe médio, Branco

Os lojistas estão cada vez mais obrigados a lidar com o aumento dos preços da energia. Ao mesmo tempo, eles precisam manter a qualidade da luz em seus estabelecimentos, a flexibilidade na integração arquitetônica e os efeitos de luz certos para atrair o olho do cliente. Por último, mas não menos importante, eles precisam de soluções à prova de futuro que lhes permitam implementar conceitos de diferenciação em sua loja. Oferecendo luz de alta qualidade, feixe de luz adequado e excelente eficiência luminosa, a Luxspace Accent é a solução eficiente em termos energéticos para os ambientes de varejo exigentes de hoje, cobrindo uma variedade de aplicações de iluminação, incluindo CrispWhite para lojas de moda e supermercados.

### Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	Sim
Observações	*- Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.
Código da família de produtos	RS730B [LuxSpace Accent Mini G3]
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Especificação
Marca CE	Sim
Período de garantia	5 anos
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca ENEC	Marca ENEC
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s

## LuxSpace Accent

Compatível com EU RoHS	Sim
------------------------	-----

### Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso	1.200 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	133 lm/W
Color rendering index (CRI)	≥90
Ângulo de foco da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	Branco quente 930
Tipo de ótica	feixe médio
Tipo de acessório de difusor ótico	-
Propagação do feixe de luz da luminária	24°
Classificação unificada de brilho CEN	Not applicable

### Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo inicial de energia CLO	- W
Average CLO power consumption	- W
Corrente de irrupção	4,4 A
Tempo de irrupção	20 ms
Consumo de energia	12,5 W
Fator de potência (fração)	0,9
Conexão	Conector de botão com dois polos e alívio da tensão
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	30

### Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
-----------------------------------	--------------

### Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade da fonte de alimentação externa compatível com CC
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

### Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	Alumínio e policarbonato
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	-

Fixation material	-
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Claro
Altura geral	93 mm
Diâmetro total	94 mm

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP44 [Proteção contra ligação, à prova de respingos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J padrão]
Sustainability rating	-
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.434, 0.403) SDCM <2
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	5 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 50.000 h	L80

### Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH
Nome do produto completo	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH
Full EOC	871869684765700
Descrição do código local	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH
Código de encomenda	910500457289
Nº do material (12NC)	910500457289
Código local	910500457289
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696847657
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8718696847657

## LuxSpace Accent

### Desenho dimensional

