



LuxSpace Accent

RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Mini G3, LED module, system flux 1200 lm, 930 teplá biela, Napájacia jednotka kompatibilná s DC (jednosmerný prúd), externá, Stredné vyžarovanie, Biela

Maloobchodníci čoraz intenzívnejšie zápasia s rastúcimi cenami energie. Zároveň však musia zachovať doterajšiu kvalitu svetla, flexibilitu architektonickej integrácie a vhodné svetelné efekty, aby upútali pozornosť zákazníkov. V neposlednom rade potrebujú také riešenia, ktoré budú pripravené na budúce zmeny a umožnia im zavádzať v obchode koncepcie, ktoré ich odlišia od konkurencie. Vytvára vysokokvalitné svetlo, intenzitu lúča a dosahuje vynikajúcu svetelnú účinnosť. Svetidlo LuxSpace Accent je ideálnym energeticky úsporným riešením, ktoré poskytuje širokú škálu možností osvetlenia pre dnešné náročné prostredie maloobchodných predajní.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Kód radu produktov	
Kód radu svetelného zdroja	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]	Technológia osvetlenia	LED
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Hodnotový rebríček	Technické údaje
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Značka CE	Áno
Vrátane napájacia	Áno	Záručná lehota	5 roky
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.	Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
		Značka ENEC	Značka ENEC
		Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
		V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
		Svetelné technické	
		Svetelný tok	1 200 lm
		Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.)	133 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥90
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	930 teplá biela
Typ optiky	Stredné vyžarovanie
Typ optického krytu	-
Rozptyl svetelného lúča svietidla	24°
Jednotná miera oslnenia CEN	Not applicable

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	- W
Priemerná spotreba pri CLO	- W
Nárazový prúd	4,4 A
Čas zapínania	20 ms
Spotreba	12,5 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	2-pólový zasúvací konektor s odľahčením tahu
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	30

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka kompatibilná s DC (jednosmerný prúd), externá
Ovládacie rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	Polykarbonát s vrstvou hliníka
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	-

Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková výška	93 mm
Celkový priemer	94 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP44 [Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.434, 0.403) SDCM <2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri	5 %
strednej užitočnej životnosti	50 000 h
Udržiavaný svetelný tok pri strednej	L80
užitočnej životnosti*	50 000 h

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH
Úplný názov produktu	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH
Úplný kód produktu	871869684765700
Objednávkový kód	84765700
Č. materiálu (12NC)	910500457289
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696847657
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696847657

LuxSpace Accent

Rozmerový obrázok

