



# LuxSpace Accent

## RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED Module, system flux 3900 lm, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione compatibile CC, esterna, Fascio largo, Bianco

I retailer devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, e contemporaneamente garantire una luce di qualità, flessibilità di integrazione nell'architettura e i giusti effetti di luce per attirare l'attenzione dei consumatori. Inoltre, richiedono soluzioni che consentano loro di differenziare i propri punti vendita. Offrendo luce di alta qualità, un fascio accattivante ed un'eccezionale efficacia luminosa, LuxSpace Accent è la soluzione a efficienza energetica ideale per le applicazioni nell'attuale mondo della vendita al dettaglio. Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione, inclusi CrispWhite per i negozi di moda e le ricette Food per i supermercati.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada        | LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]                                                                                                                                                                                              | Codice famiglia prodotto  | RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]                 |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                                                                                                                                                                                                                    | Lighting Technology       | LED                                                 |
| Numero di riduttori            | 1 unità                                                                                                                                                                                                                               | Tier                      | Specifiche tecniche                                 |
| Driver incluso                 | Sì                                                                                                                                                                                                                                    | Marchio CE                | Sì                                                  |
| Note                           | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. | Periodo di garanzia       | 5 anni                                              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | Marchio ENEC              | Marchio ENEC                                        |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | Test filo incandescente   | Temperatura 650 °C, durata 5 s                      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                       | Conformità a RoHS EU      | Sì                                                  |

## LuxSpace Accent

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dati tecnici di illuminazione</b>              |                   |
| Flusso luminoso                                   | 4.050 lm          |
| Temperatura del colore correlata                  | 4000 K            |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)           | 129 lm/W          |
| Indice di resa cromatica (CRI)                    | ≥80               |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 120 °             |
| Colore sorgente luminosa                          | 840 bianco neutro |
| Tipo di ottica                                    | Fascio largo      |
| Tipo copertura ottica                             | -                 |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | 36°               |

|                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Funzionamento e parte elettrica</b>                            |                                              |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                               |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                                  |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | - W                                          |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                                          |
| Corrente di spunto                                                | 14,5 A                                       |
| Tempo di spunto                                                   | 0,22 ms                                      |
| Consumo energetico                                                | 31,5 W                                       |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                          |
| Connessione                                                       | Connettore a pressione e scarico di trazione |
| Cavo                                                              | -                                            |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 32                                           |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Temperatura</b>         |                 |
| Range temperatura ambiente | Da +10 a +40° C |

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Controlli e dimmerazione</b>       |                                                |
| Dimmerabile                           | No                                             |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione compatibile CC, esterna |
| Controlli e interfacce                | -                                              |
| = Emissione luminosa costante         | No                                             |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Meccanica e corpo</b>         |                                      |
| Materiale del corpo              | Alluminio                            |
| Materiale del riflettore         | Polycarbonato rivestito in alluminio |
| Materiale ottico                 | Polycarbonato                        |
| Materiale copertura ottica/lenti | Polycarbonato                        |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Materiale fissaggio             | -           |
| Colore alloggiamento            | Bianco      |
| Finitura copertura ottica/lenti | Trasparente |
| Altezza complessiva             | 126 mm      |
| Diametro complessivo            | 130 mm      |

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Approvazione e applicazione</b>           |                                              |
| e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento II                      |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Performance iniziale (conforme a IEC)</b> |                      |
| Tolleranza al flusso luminoso                | +/-10%               |
| Cromaticità iniziale                         | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Tolleranza consumo energetico                | +/-10%               |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Performance nel tempo (conforme a IEC)</b>                                        |     |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L80 |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>Condizioni di applicazione</b>   |       |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C |
| Adatto per la commutazione casuale  | Sì    |

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dati del prodotto</b>                    |                               |
| Nome prodotto ordine                        | RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH |
| Nome completo prodotto                      | RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH |
| Full EOC                                    | 871869684773200               |
| Codice d'ordine                             | 84773200                      |
| Codice materiale (12NC)                     | 910500457297                  |
| Codice locale                               | 84773200                      |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696847732                 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                             |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696847732                 |

## Disegno tecnico

