



# LuxSpace Accent

## RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Performance G3, LED Module, system flux 2700 lm, Теплый белый 830, Источник питания постоянного тока, внешний, Широкий световой пучок, Белый

Владельцы магазинов все чаще сталкиваются с проблемой роста цен на электроэнергию. В то же время для привлечения клиентов им необходимо сохранить высокое качество освещения, гибкость его интеграции в архитектуру, а также правильные световые эффекты. И наконец, им нужны перспективные решения, которые позволят реализовывать в своих магазинах оригинальные концепции. Светильники LuxSpace Accent отличаются высоким качеством освещения, высокой интенсивностью луча и исключительной эффективностью. Они являются идеальным энергоэффективным решением для освещения магазинов в соответствии с современными требованиями и могут использоваться для решения различных задач. Например, лампы CrispWhite предназначены для магазинов модной одежды, а лампы Food — для супермаркетов.

### Данные о продукции

| Общая информация        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Код лампового семейства | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]                                                                                                                                                                                          | стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10. |                                                    |
| Сменный источник света  | Нет                                                                                                                                                                                                                               | Код семейства продуктов                                                                                                            | RS752B [LuxSpace Accent Performance G3]            |
| Количество единиц ПРА   | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                             | Осветительная технология                                                                                                           | LED                                                |
| Драйвер в комплекте     | Да                                                                                                                                                                                                                                | Лестница ценности                                                                                                                  | Параметры                                          |
| Примечания              | * – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы | Маркировка CE                                                                                                                      | Да                                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                   | Гарантийный период                                                                                                                 | 5 лет                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                   | Знак пожароопасности                                                                                                               | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Сертификат ENEC                                        | Знак ENEC                                 |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650 °C, продолжительность 5 с |
| Соответствие стандарту EU RoHS                         | Да                                        |

Технические характеристики освещения

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Светоотдача                                 | 2 700 лм               |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 3000 K                 |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 120 лм/В               |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | ≥80                    |
| Ширина светового пучка источника света      | 120 °                  |
| Цвет источника света                        | Теплый белый 830       |
| Оптический тип                              | Широкий световой пучок |
| Тип оптической крышки                       | -                      |
| Светораспределение светильника              | 30°                    |

Эксплуатационные и электрические характеристики

|                                                                           |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Входное напряжение                                                        | От 220 до 240 Вт                               |
| Частота сети                                                              | 50 to 60 Hz                                    |
| Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)          | - В                                            |
| Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)            | - В                                            |
| Пусковой ток                                                              | 14,5 А                                         |
| Время пуска                                                               | 0,22 ms                                        |
| Энергопотребление                                                         | 22,5 В                                         |
| Коэффициент мощности (доля)                                               | 0.9                                            |
| Соединение                                                                | Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода |
| Кабель                                                                    | -                                              |
| Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 32                                             |

Температура

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Диапазон температур окружающей среды | От +10 °C до +40 °C |
|--------------------------------------|---------------------|

Системы управления и регулировка яркости света

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Возможность диммирования           | Нет                                        |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | Источник питания постоянного тока, внешний |
| Интерфейс управления               | -                                          |
| Постоянная светоотдача             | Нет                                        |

Механические компоненты и корпус

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Материал корпуса    | Алюминий |
| Материал отражателя | Алюминий |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Оптический материал                 | Поликарбонат       |
| Материал оптической крышки          | Поликарбонат       |
| Материал фиксации                   | -                  |
| Цвет корпуса                        | Белый              |
| Покрытие оптической крышки          | Прозрачный         |
| Общая длина                         | 231 мм             |
| Общая ширина                        | 168 мм             |
| Общая высота                        | 126 мм             |
| Общий диаметр                       | 168 мм             |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 126 x 168 x 231 mm |

Соответствие требованиям и область применения

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Код защиты от проникновения (IP)               | IP20 [Защита пальцев]      |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [0,2 Дж, стандартный] |
| Класс экологической устойчивости               | -                          |
| Класс защиты IEC                               | Класс безопасности II      |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Допустимая погрешность светового потока   | +/-10%               |
| Начальная цветность                       | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%               |

Производительность со временем (соответствие МЭК)

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч            | 5 % |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | L80 |

Условия эксплуатации

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Подходит для случайного переключения                             | Да    |

Данные об изделии

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Название продукта для заказа          | RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH |
| Полное название продукта              | RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH |
| Полный код продукта                   | 87186968478900                |
| Код заказа                            | 910500457312                  |
| Материал № (12NC)                     | 910500457312                  |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                             |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718696847879                 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                             |
| EAN/UPC — короб                       | 8718696847879                 |

Чертеж размеров

