



LuxSpace Accent

RS752B LED27S/930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Performance G3, LED Module, system flux 2700 lm, 930 sıcak beyaz, DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi, Orta genişlikte ışın, Beyaz

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler		(B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.	
Lamba ailesi kodu	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Ürün ailesi kodu	RS752B [LuxSpace Accent Performance G3]
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Aydınlatma Teknolojisi	LED
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Değer merdiveni	Teknik özellikler
Tertibat dahildir	Evet	CE İşareti	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü	Garanti süresi	5 yıl
		Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
		ENEC İşareti	ENEC İşareti
		Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
		EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	2.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	106 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥90
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	930 sıcak beyaz
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Optik kapak tipi	-
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	22°

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	14,5 A
Ani akım süresi	0,22 ms
Güç Tüketimi	25,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	32

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf

Toplam uzunluk	231 mm
Genel genişlik	168 mm
Genel yükseklik	126 mm
Toplam çap	168 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	126 x 168 x 231 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS752B LED27S/930 PSE-E MB WH
Tam ürün adı	RS752B LED27S/930 PSE-E MB WH
Tam ürün kodu	871869684793000
Sipariş kodu	84793000
Malzeme No. (12NC)	910500457318
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696847930
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696847930

Boyutlu çizim

