



# LuxSpace Accent

## RS741B LED27S/930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED Module, system flux 2700 lm, 930 varmhvit, DC-kompatibel strømforsyningsenhet, ekstern, Mellomstrålet, Hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent levere lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lighting Technology             |                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Lampefamiliekode        | LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]                                                                                                                                                                                                                                                              | Verditrapp                      | Spesifikasjon                                  |
| Lyskilden kan byttes ut | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CE-merke                        | Ja                                             |
| Antall utstyrsenheter   | 1 enhet                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Garantiperiode                  | 5 år                                           |
| Driver inkludert        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brennbarhetsmerke               | For montering på normalt antennbare overflater |
| Merknader               | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. | ENEC-merke                      | ENEC-merke                                     |
| Produktseriekode        | RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]                                                                                                                                                                                                                                                                   | Test av glødetråd               | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I samsvar med EU RoHS           | Ja                                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Teknisk belysning               |                                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lysytelse                       | 2 700 lm                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000 K                                         |

## LuxSpace Accent

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)    | 106 lm/W      |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | ≥90           |
| Spredningsvinkel på lyskilden | 120 grad(er)  |
| Lyskildefarge                 | 930 varmhvit  |
| Optisk type                   | Mellomstrålet |
| Type optisk deksel            | -             |
| Armatur lysstråle spredning   | 24°           |

### Drift og elektronikk

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Inngangsspenning                       | 220 til 240 V                       |
| Line Frequency                         | 50 to 60 Hz                         |
| Opprinnelig CLO strømforbruk           | - W                                 |
| Average CLO power consumption          | - W                                 |
| Startstrøm                             | 14,5 A                              |
| Innløpstid                             | 0,22 ms                             |
| Effektforbruk                          | 25,5 W                              |
| Effektfaktor (brøk)                    | 0.9                                 |
| Tilkobling                             | Push-in-kontakt og strekkavlastning |
| Kabel                                  | -                                   |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 32                                  |

### Temperatur

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | +10 til +40 °C |
|----------------------|----------------|

### Kontroller og dimming

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Kan dimmes                      | Nei                                         |
| Driver/kraftenhet/transformator | DC-kompatibel strømforsyningsenhet, ekstern |
| Kontrollgrensesnitt             | -                                           |
| Konstant lyseffekt (CLO)        | Nei                                         |

### Mekanikk og innfatning

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Innfatningsmateriale         | Aluminium                       |
| Reflektormateriale           | Belegg av polykarbonataluminium |
| Optisk materiale             | Polykarbonat                    |
| Optisk deksel/linsemateriale | Polykarbonat                    |
| Fixation material            | -                               |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Innfatningsfarge          | Hvit   |
| Optisk deksel/linsefinish | Klar   |
| Total høyde               | 126 mm |
| Total diameter            | 130 mm |

### Godkjenning og bruksområde

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]  |
| IEC-beskyttelsesklasse        | Sikkerhetsklasse II    |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lysstrømtoleranse       | +/-10%               |
| Innledende kromatisitet | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Strømforbrukstoleranse  | +/-10%               |

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5 % |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid*                            | L80 |
| 50000 h                                                          |     |

### Bruksforhold

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C |
| Egnet for tilfeldig vekslings  | Ja    |

### Produktdata

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | RS741B LED27S/930 PSE-E MB WH |
| Fullstendig produktnavn           | RS741B LED27S/930 PSE-E MB WH |
| Full EOC                          | 871869684816600               |
| Bestillingskode                   | 84816600                      |
| Materialenr. (12NC)               | 910500457339                  |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718696848166                 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                             |
| EAN/UPC – boks                    | 8718696848166                 |

## Målskisse



