



# StyliD

## ST740T LED20S/930 PSU NB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 2000 lm, 930 warmwit, Voedingsunit, DC-compatibel voor centrale noodverlichting, Smalle bundel, Zwart

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse veeleisende winkelte toepassingen. Hij omvat een hele reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.

### Product gegevens

| Algemene informatie     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type lichtbron          | LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]                                                                                                                                                                                         | Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10. |
| Lichtbron vervangbaar   | Nee                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Aantal VSA's            | 1 unit                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| Driver/VSA inbegrepen   | Ja                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| Opmerkingen:            | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. |                                                                                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Code productfamilie     | ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| Lamptype                | LED                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| CE-markering            | Ja                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| Garantieperiode         | 5 jaar                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| ENEC-markering          | ENEC-markering                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| Gloeidraadtest          | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
|---------------------------|----|

#### Gegevens lichttechniek

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Lichtstroom                          | 2.000 lm               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                 |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 93,02325581395348 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI)            | ≥90                    |
| Bundelhoek van lichtbron             | 120 graden             |
| Kleur lichtbron                      | 930 warmwit            |
| Optiektype                           | Smalle bundel          |
| Type lichtkap                        | -                      |
| Bundelspreiding armatuur             | 10°                    |

#### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Ingangsspanning                         | 220 tot 240 V                       |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz                         |
| Aanloopstroom                           | 14,5 A                              |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,22 ms                             |
| Energieverbruik                         | 21,5 W                              |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                                 |
| Aansluiting                             | Insteeckconnector en trekontlasting |
| Kabel                                   | -                                   |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 32                                  |

#### Operationele temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | +10 tot +40 °C |
|----------------------------|----------------|

#### Dimbaarheid en regelsystemen

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimbaar                  | Nee                                                       |
| Driver/VSA               | Voedingsunit, DC-compatibel voor centrale noodverlichting |
| Constance lichtopbrengst | Nee                                                       |

#### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal behuizing              | Metaal-kunststof                 |
| Reflectormateriaal               | Polycarbonaat, aluminium coating |
| Materiaal optiek                 | Polycarbonaat                    |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Glas                             |
| Fixation material                | -                                |
| Kleur behuizing                  | Zwart                            |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Afwerking optische lichtkap/lens       | Helder            |
| Totale lengte                          | 258 mm            |
| Totale breedte                         | 89 mm             |
| Totale hoogte                          | 179 mm            |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 179 x 89 x 258 mm |

#### Keurmerken en classificaties

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Beschermingsklasse     | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie       | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II              |

#### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10%               |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-10%               |

#### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan<br>nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*<br>50.000 uur                       | L80 |

#### Toepassingsomstandigheden

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Ja    |

#### Productgegevens

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | ST740T LED20S/930 PSU NB BK |
| Volledige productnaam            | ST740T LED20S/930 PSU NB BK |
| Full EOC                         | 871869684819700             |
| Bestelcode                       | 84819700                    |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910500457342                |
| Lokale code                      | ST740T2093PNBBK             |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                           |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696848197               |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                           |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696848197               |

## Maatschets

