



StyliD

ST730T LED12S/830 PSU WB BK

STYLID MINI G3 TRACK, LED module, system flux 1200 lm, 830 meleg fehér, Tápegység, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz, Széles sugárzási szög, Fekete

Az üzletek kénytelenek egyre magasabb energiaárakkal számolni. Ugyanakkor az ügyfelek figyelmének felkeltése érdekében nem engedhetnek a világítás minőségéből, a beépítés rugalmasságából és a megfelelő fényhatásból sem. Végül, de nem utolsó sorban, olyan időálló megoldásokra van szükségük, amelyek lehetővé teszik, hogy megkülönböztessék magukat a hasonló üzletektől. A StyliD magas minőségű fényt, és kiemelkedő fényhasznosítást nyújt, ezért ideális energiatakarékos megoldás a mai színvonalas kiskereskedelmi környezetekhez. A termékcsalád számos világítási alkalmazási területet lefed, a CrispWhite például a divatüzletek, míg a Food recipes a bevásárlóközpontok számára ajánlható. A teljes StyliD termékcsalád teljesen passzív hűtéssel rendelkezik, ami gyorsabb megtérülést tesz lehetővé még a Performance (nagy teljesítményű) méretben is.

Termék adatok

Általános információ

Lámpacsalád kódja	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Fejelés - foglalat	- [-]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	-
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című,

2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.

Termékcsalád kódja	ST730T [STYLID MINI G3 TRACK]
Lighting Technology	LED
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	5 év
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez

ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok

Fényáram	1 200 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	114,28571428571429 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Optikai típus	Széles sugárzási szög
Optikai búra típusa	-
Lámpatest fényugarának fényeloszlása	36°

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	14 A
Indulási idő	0,25 ms
Teljesítményfelvétel	10,2 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	24

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Fém és műanyag
Reflektor anyaga	Polikarbonát alumínium bevonattal
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polimetil-metakrilát
Rögzítőanyag	-

Ház színe	Fekete
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	258 mm
Teljes szélesség	73 mm
Teljes magasság	159 mm
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	159 x 73 x 258 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.43, 0.40) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek

Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	ST730T LED12S/830 PSU WB BK
Teljes terméknev	ST730T LED12S/830 PSU WB BK
Full EOC	871869684824100
Rendelési kód	84824100
Cikkszám (12NC)	910500457347
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696848241
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696848241

Méretezett rajza

