



# LuxSpace Accent

## RS741B LED17S/840 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED module, system flux 1700 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), Bred lysstråle, Hvit RAL 9003

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent levere lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Teknisk belysning     |                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Lampefamiliekode        | LED17S [LED module, system flux 1700 lm]                                                                                                                                                                                                                                                              | Produktseriekode      | RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]            |
| Lyskilden kan byttes ut | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lighting Technology   | LED                                            |
| Antall utstyrsenheter   | 1 enhet                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verditrapp            | Spesifikasjon                                  |
| Driver inkludert        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CE-merke              | Ja                                             |
| Merknader               | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. | Garantiperiode        | 5 år                                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brennbarhetsmerke     | For montering på normalt antennbare overflater |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENEC-merke            | ENEC-merke                                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Test av glødetråd     | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I samsvar med EU RoHS | Ja                                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lysytelse             | 1800 lm                                        |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Korrelert fargetemperatur (nom)           | 4000 K          |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)                | 125 lm/W        |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)             | ≥80             |
| Spredningsvinkel på lyskilden             | 120 grad(er)    |
| Lyskildefarge                             | 840 nøytralhvit |
| Optisk type                               | Bred lysstråle  |
| Type optisk deksel                        | Klart glass     |
| Armaturs lysstråle spredning              | 36°             |
| Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) | Not applicable  |

## Drift og elektronikk

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Inngangsspenning                       | 220 til 240 V                       |
| Line Frequency                         | 50 to 60 Hz                         |
| Opprinnelig CLO strømforbruk           | - W                                 |
| Average CLO power consumption          | - W                                 |
| Startstrøm                             | 7,7 A                               |
| Innløpstid                             | 207 ms                              |
| Effektforbruk                          | 14,4 W                              |
| Effektfaktor (brøk)                    | 0.9                                 |
| Tilkobling                             | Push-in-kontakt og strekkavlastning |
| Kabel                                  | -                                   |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 84                                  |

## Temperatur

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | 0 til +35 °C |
|----------------------|--------------|

## Kontroller og dimming

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Kan dimmes                      | Nei                                  |
| Driver/kraftenhet/transformator | Strømforsyningsenhet ekstern (på/av) |
| Kontrollgrensesnitt             | -                                    |
| Konstant lyseffekt (CLO)        | Nei                                  |

## Mekanikk og innfatning

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Innfatningsmateriale         | Aluminium                       |
| Reflektormateriale           | Belegg av polykarbonataluminium |
| Optisk materiale             | Polykarbonat                    |
| Optisk deksel/linsemateriale | Polykarbonat                    |
| Fixation material            | -                               |
| Innfatningsfarge             | Hvit RAL 9003                   |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Optisk deksel/linsefinish | Klar   |
| Total høyde               | 125 mm |
| Total diameter            | 130 mm |

## Godkjenning og bruksområde

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]  |
| IEC-beskyttelsesklasse        | Sikkerhetsklasse II    |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Lysstrømtoleranse       | +/-10%                 |
| Innledende kromatisitet | (0.382, 0.380) SDCM <3 |
| Strømforbrukstoleranse  | +/-10%                 |

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5 % |
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer    | 5 % |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h                    | L80 |

## Bruksforhold

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C         |
| Maksimalt dimmenivå            | Ikke relevant |
| Egnet for tilfeldig veksling   | Ja            |

## Produktdata

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | RS741B LED17S/840 PSU-E WB WH |
| Fullstendig produktnavn           | RS741B LED17S/840 PSU-E WB WH |
| Full EOC                          | 871869685135700               |
| Bestillingskode                   | 85135700                      |
| Materialenr. (12NC)               | 910500457640                  |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718696851357                 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                             |
| EAN/UPC – boks                    | 8718696851357                 |

## Målskisse

