



LuxSpace Accent

RS741B LED17S/840 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED module, system flux 1700 lm, 840 neutrálna biela, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), Široké vyžarovanie, Biela RAL 9003

Maloobchodníci čoraz intenzívnejšie zápasia s rastúcimi cenami energie. Zároveň však musia zachovať doterajšiu kvalitu svetla, flexibilitu architektonickej integrácie a vhodné svetelné efekty, aby upútali pozornosť zákazníkov. V neposlednom rade potrebujú také riešenia, ktoré budú pripravené na budúce zmeny a umožnia im zavádzať v obchode koncepcie, ktoré ich odlišia od konkurencie. Vytvára vysokokvalitné svetlo, intenzitu lúča a dosahuje vynikajúcu svetelnú účinnosť. Svetidlo LuxSpace Accent je ideálnym energeticky úsporným riešením, ktoré poskytuje širokú škálu možností osvetlenia pre dnešné náročné prostredie maloobchodných predajní.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Kód radu produktov	
Kód radu svetelného zdroja	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]	Technológia osvetlenia	LED
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Hodnotový rebríček	Technické údaje
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno	Záručná lehota	5 roky
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.	Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
		Značka ENEC	Značka ENEC
		Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
		V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
		Svetelné technické	
		Svetelný tok	1 800 lm
		Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.)	125 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Široké vyžarovanie
Typ optického krytu	Číre sklo
Rozptyl svetelného lúča svietidla	36°
Jednotná miera oslnenia CEN	Not applicable

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	- W
Priemerná spotreba pri CLO	- W
Nárazový prúd	7,7 A
Čas zapínania	207 ms
Spotreba	14,4 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie fahu
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	84

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	0 až +35 °C
--------------------------------	-------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Externý napájací zdroj (zap./vyp.)
Ovládacie rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	Polykarbonát s vrstvou hliníka
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu	Číra

Celková výška	125 mm
Celkový priemer	130 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.382, 0.380) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L80

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RS741B LED17S/840 PSU-E WB WH
Úplný názov produktu	RS741B LED17S/840 PSU-E WB WH
Úplný kód produktu	871869685135700
Objednávkový kód	85135700
Č. materiálu (12NC)	910500457640
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696851357
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696851357

Rozmerový obrázok

