



EcoStyle

ST440T LED27S/CH PSU WB WH

EcoStyle track mounting, LED Module, system flux 2700 lm, Champagne, Strømforsyningsenhet (på/av), Bred lysstråle, Sikkerhetsklasse II, Hvit

Butikkeiere kan nå få en rimelig LED-løsning. EcoStyle med LED og et dedikert reflektorsystem med kraftig effektbelysning, gjør at produktene i butikken vises fram på best mulig måte. EcoStyle monteres på skinner og finnes i et utvalg med svarte eller hvite overflater. Kombinasjonen av effektiv LED-teknologi og en innovativ kjøleribbe sikrer dessuten at dette er en pålitelig, langvarig løsning.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lampefamiliekode	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	For montering på normalt antennbare overflater	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Test av glødetråd	
Driver inkludert	Ja	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	I samsvar med EU RoHS	
		Ja	
Teknisk belysning			
Lysytelse	2 600 lm		
Korrelert fargetemperatur (nom)	2500 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	110,63829787234043 lm/W		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80		
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)		
Lyskildefarge	Champagne		
Optisk type	Bred lysstråle		
Type optisk deksel	Kule/deksel av akryl, klar		
Armaturs lysstråle spredning	36°		
Produktseriekode	ST440T [EcoStyle track mounting]		
Lighting Technology	LED		
CE-merke	Ja		
Garantiperiode	5 år		

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18 A
Innløpstad	0,25 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	30

Temperatur

Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
----------------------	--------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Solv
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	230 mm
Total bredde	112 mm
Total høyde	194 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	194 x 112 x 230 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.46, 0.39) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80 50000 h

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST440T LED27S/CH PSU WB WH
Fullstendig produktnavn	ST440T LED27S/CH PSU WB WH
Full EOC	871869685338200
Bestillingskode	85338200
Materialenr. (12NC)	910500457930
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696853382
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696853382

Målskisse

