




StoreFlux gen3 rimless

GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH

StoreFlux3, LED module, system flux 1700 lm, 830 warmwit,
Externe voedingsunit (aan/uit), Middelbrede bundel, Wit en wit

De StoreFlux 'gridlight' (inbouwarmatuur voor systeemplafonds) kan worden uitgerust met maximaal vier LED-modules met een speciaal reflectorsysteem voor het leveren van topkwaliteit licht waaronder uw winkel en de uitgestalde producten er geweldig uitzien. De combinatie van meerdere LED-lichtbronnen met hoge lichtopbrengst in één armatuur zorgt voor sprankelende lichteffecten. StoreFlux vergt slechts weinig onderhoud in vergelijking met CDM-oplossingen en levert een hoog rendement in vergelijking met halogeenlampen.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]		gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Lichtbron vervangbaar	Nee	Code productfamilie	GD612B [StoreFlux3]
Aantal VSA's	2 units	Lamptype	LED
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Waardeschaal	Best
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de	CE-markering	Ja
		Garantieperiode	5 jaar
		Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
		ENEC-markering	ENEC-markering
		Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
		Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

StoreFlux gen3 rimless

Gegevens lichttechniek			
Lichtstroom	3.400 lm	Totale lengte	294 mm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Totale breedte	147 mm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,0555555555556 lm/W	Totale hoogte	165 mm
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	165 x 147 x 294 mm
Aantal lichtbronnen	2	Keurmerken en classificaties	
Bundelhoek van lichtbron	120 graden	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Kleur lichtbron	830 warmwit	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Optiektype	Middelbrede bundel	Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Type lichtkap	Acrylaat, getand	Initiële prestaties (conform IEC)	
Bundelspreiding armatuur	22°	Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Unified Glare Rating (UGR)	Not applicable	Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan	5 %
Aanloopstroom	6,1 A	nuttige levensduur van 50.000 uur	
Aanlooptijd inschakelpiek	0,31 ms	Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L80	
Energieverbruik	13,8 W	50.000 uur	
Arbeidsfactor	0.9	Toepassingsomstandigheden	
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting	Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Kabel	-	Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Aantal producten op MCB van 16 A type B	34	Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Operationele temperatuur		Productgegevens	
Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +40 °C	Productnaam voor bestelling	GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH
Dimbaarheid en regelsystemen		Volledige productnaam	GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH
Dimbaar	Nee	Full EOC	871869688282500
Driver/VSA	Externe voedingsunit (aan/uit)	Bestelcode	88282500
Bedieningsinterface	-	Materiaalnr. (12NC)	910500458226
Constance lichtopbrengst	Nee	Lokale code	GD612B1783PMBWH
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Numerator - Aantal per pak	1
Materiaal behuizing	Staal	EAN/UPC - product/behuizing	8718696882825
Reflectormateriaal	Polycarbonaat	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaal optiek	Polycarbonaat	EAN/UPC - Case	8718696882825
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat		
Fixation material	Staal		
Kleur behuizing	Wit en wit		
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder		

StoreFlux gen3 rimless

Maatschets

