



StyliD PremiumWhite

ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED module, system flux 1700 lm, Premium-Weiß mit Ra ≥ 90 , Netzteil, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung, Tief-/breitstrahlend, Schwarz

Wenn Sie hochwertiges Licht und eine gute Farbwiedergabe für Ihr Geschäft benötigen und gleichzeitig Energiekosten sparen möchten, ist die StyliD PremiumWhite genau das Richtige für Sie. Diese faszinierende Lösung strahlt das gleiche funkelnde Licht ab wie die herkömmliche CDM-Beleuchtung. Sie können jetzt also ohne Bedenken auf LED-Beleuchtung umstellen!


Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Lampenfamiliencode	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]	CE-Zeichen	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein	Garantiedauer	5 Jahre
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Betriebsgerät inklusive	Ja	ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Hinweise	* - Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Produktfamiliencode	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]	EU RoHS-konform	Ja
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichttechnische Daten	
		Lichtstrom	1.700 lm
		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	102,40963855421685 lm/W
		Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 90
		Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
		Farbe der Lichtquelle	Premium-Weiß mit Ra ≥ 90
		Optik	Tief-/breitstrahlend
		Typ optische Abdeckung	-

StyliD PremiumWhite

Abstrahlungswinkel Leuchte	24°
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Einschaltstrom	14 A
Einschaltzeit	0,25 ms
Energieverbrauch	16,6 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	24
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Metall-Kunststoff
Reflektor-Material	Aluminium und Polycarbonat
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polymethylmethacrylat
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Schwarz
Veredelung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	258 mm
Gesamte Breite	89 mm
Gesamte Höhe	179 mm

Abmessungsskizzen



Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	179 x 89 x 258 mm
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.42, 0.38) SDCM <3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L80
Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK
Gesamtbezeichnung des Produkts	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK
Gesamt-Produktcode	871869688447800
Bestellcode	88447800
Material-Nr. (12NC)	910500458313
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696884478
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696884478

