



StyliD PremiumWhite

ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED module, system flux 1700 lm, PremiumWhite med CRI ≥ 90 , Nätaggregat, DC-kompatibelt för central nödbelysning, Medelstrålande ljusfördelning, Svart

Letar du efter energieffektiv butiksbelysning av hög kvalitet och god färgåtergivning? Då är StyliD PremiumWhite det perfekta valet. Den här spännande belysningslösningen ger dig samma gnistrande ljuseffekter som den konventionella CDM-belysning du är van vid.

Produktdata

Allmän information		Säkerhetsmärkning, antändlighet	
Lampfamiljskod	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor
Utbytbar ljuskälla	Nej	Glödträdtest	ENEC-märkning
Antal driftdonsenheter	1 enhet	EU RoHS-kompatibel	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Driftdon ingår	Ja		Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Ljusteknik	
Produktfamiljskod	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]	Ljusflöde	1 700 lm
Lighting Technology	LED	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
CE-märkning	Ja	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	102,40963855421685 lm/W
Garantitid	5 år	Färgåtergivningsindex	≥ 90
		Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
		Ljuskällans färg	PremiumWhite med CRI ≥ 90
		Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
		Typ av optisk kåpa	-
		Armaturens ljusstrålefördelning	24°
		Drift och elektricitet	
		Ingångsspänning	220–240 V

StyliD PremiumWhite

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	14 A
Ingåendetid	0.25 ms
Effektförbrukning	16,6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, DC-kompatibelt för central nödbelysning
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Svart
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	258 mm
Total bredd	89 mm
Total höjd	179 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	179 x 89 x 258 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för sluppmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK
Fullständigt produktnamn	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK
Full EOC	871869688447800
Beställningsnummer	88447800
Materialnummer (12NC)	910500458313
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696884478
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696884478

Måttskiss



