



CoreLine Waterproof

WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200

Coreline Waterproof, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Gjennomkobling, 3-fase

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	-	januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Sokkelbase	- [-]		
Lyskilden kan byttes ut	Nei		
Antall utstyrsenheter	1 enhet		
Forkobling	-		
Driver inkludert	Ja	Produktseriekode	WT120C [Coreline Waterproof]
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 3-fase	Lighting Technology	LED
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires –	Verditrapp	Effekt
		CE-merke	Ja
		Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater

CoreLine Waterproof

ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glodetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	4 100 lm
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	-
Armaturs lysstråle spredning	110°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	24

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	- W W
Average CLO power consumption	No W W
Strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	8 A
Innløpstillid	0,060 ms
Effektforbruk	35,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå

Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1 250 mm
Total bredde	87 mm
Total høyde	96 mm
Total diameter	1 250 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	96 x 87 x 1250 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L75

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200
Fullstendig produktnavn	WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200
Full EOC	871869691687200
Lokal kodebeskrivelse	3354017
Bestillingskode	91687200
Materialenr. (12NC)	910500458796
Lokal bestillingskode	3354017
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696916872
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696916872

CoreLine Waterproof

Målskisse

